



## Tűfogó, 45°-ban hajlított, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	715100 160
GTIN	4003773046790
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Különösen hosszú és keskeny, félkerek-hegyes pofákkal. 3 mm széles és 1 mm magas hegyes végű. Belül sima pofák. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal. 45°-ban hajlított pofákkal.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5743**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	55 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, 45° hajlított
Szabvány	DIN ISO 5743
Pofák kivitele	belül sima
Nyél	Műanyag bevonattal
Fogó anyaga	Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete	feketére foszfátzott, fej polírozott

Termék fajtája

Szorítófogó