


**HOLEX®****Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel, balra, Teljes hossz: 260 mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	766041 260
GTIN	4045197166944
Árucikk kategória	72D

## Leírás

### Kivitel:

Ollófej sülyesztékben kovácsolt, induktívan edzett élek. Utánállítható csavaros illeszték, kettős karos áttétel beépített nyitórugóval.

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez száruk, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

**Vágási teljesítmény:** Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

### Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Élek hossza: 33 mm

## Műszaki leírás

Teljes hossz	260 mm
Élek hossza	33 mm
Felhasználás módja	balra