



Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	713300 200
GTIN	4003773022831
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Pofahossz	73 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Pofaalak	félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó