

Erdi**Alakvágó lemezolló kétkomponensű nyéllal, balos, Teljes hossz: 260mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	767010 260
GTIN	4010220022771
Árucikk kategória	73X

Leírás

Kivitel:

Mikrofogazású. **Nemesacél** ollófej (HRC 58 – 60), acéllemez szárak, nikkelezett. 2-komponensű nyél kézkímélő, jó fogású puha betétekkel.

Vágási teljesítmény: Lemezek 1,8 mm-ig; rozsdamentes acél lemezek 1,2 mm-ig.

Felhasználás:

Folyamatos egyenes és íves vágásokhoz.

Műszaki leírás

Teljes hossz	260 mm
Élek hossza	40 mm
Felhasználás módja	balos
Termék fajtája	Olló

Tartozék

Javítókészlet Ideal lemezollóhoz	766020
----------------------------------	--------