



## Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	713500 160
GTIN	4003773016007
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk. Csavarodás tűrő, rugalmas precíziós hegyek.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5745**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	50 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°)
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Nyél	Többkomponensű markolat

Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó