



Nyomaték csavarhúzó készlet, Maximális nyomaték: 250cNm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 659938 250 |
| GTIN | 3148516763693 |
| Árucikk kategória | 63V |

Leírás

Kivitel:

Robusztus nyomaték-csavarhúzó, beállítható parallaxismentes mikrométerskálával. 1/4 col belső négyszöggel a markolat végén.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkészs.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tartalma:

9 bit, válogatott: 1-1 db: PZ 1-2-3; 6-szög 3-4-5 mm; lapos 4,5-6,5-8

Racsnis markolat: 659937 sz.

Bit tartó: 100 mm

Nyomaték csavarhúzó 659936 sz.: 1 db 250 méret

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|---------|
| Maximális nyomaték | 250 cNm |
| Kalibrálás | O1 |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Kioldás jelzése | akusztikus |
| Csatlakozó négyszög | 1/4 coll |
| Nyomaték mérési pontossága | ±6 % |
| Méréstechnika | mechanikus |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
| Meghúzási irány | Jobbos meghúzás |
| Átkapcsolható leolvasás | Nm |
| Jegyzőkönyvvezhető adatok | nem |
| Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col |
| A kioldási értékállíthatósága | állítható |
| Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló |
| Visszajelzés | kioldó |
| A kioldási érték beállítása | beállító skálával |
| Kijelzés | analóg |
| Mérési eljárás | Forgatónyomaték |
| Szabvány | ISO 6789 |
| Bit befogó | D 6,3 |
| Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |

Szolgáltatások

| | |
|--|----------------|
| KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm Maximális nyomaték 0,04-20 Nm | 020200 0,04-20 |
|--|----------------|

Tartozék

| | |
|--|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó skálával Maximális nyomaték 250 cNm | 659936 250 |
| Nyomaték-csavarhúzó skálával Maximális nyomaték 1000 cNm | 659936 1000 |
| Markolat átkapcsolható racsnival | 659937 |

