

Garant**Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 160mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	713310 160
GTIN	4045197501462
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	50 mm
Nyél	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel
Pofaalak	félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).

Pofák kivitele	belül recézett
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó