



iTorque® nyomaték csavarhúzó digitális kijelzővel, Maximális nyomaték: 150cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659935 150
GTIN	4010995368869
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

A kiváló minőségű, kényelmes fém-műanyag markolat ergonomikus munkavégzést és a beállított nyomaték könnyű átvitelét teszi lehetővé. Egyszerűen és gyorsan leolvasható ill. beállítható a **nagyméretű digitális kijelzőn**. Automatikus lekapcsolás 15 másodperc után (az akkumulátor élettartama legalább 1 év). Az akkumulátor a gyárban, vagy egy újrakalibrálás során kicserélhető. Átkapcsolható kijelzés Nm, lbf·in között. A 659932 sz. bitbefogóval 1/4 col bitek befogásához.

Mértékegységek: Nm, lbf·in

Előny:

Az **integrált számláló funkció** rögzíti a felhasználást és ezáltal megkönnyíti a vizsgálóeszköz felügyeletét.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész.

Felhasználás:

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Figyelem:

További cserélhető pengéket a 659940 – 659946 sz. alatt talál.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Felbontás	1 cNm
Ø	34 mm
Kijelzés	digitális
Maximális nyomaték	150 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3
Bit befogó	F 6,3
Nyomatéktartomány	40 - 150 cNm
Nyomatéktartomány	0,4 - 1,5 Nm
A tartalmazott elemek száma	1
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Súly	322 g
Teljes hossz L	134 mm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Csatlakozó forma	cserélhető penge
Visszajelzés	kioldó
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Sorozat	iTorque®
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus

Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	CR1220 MFR FH
Kémiai összetétel	Lítium
Gyártó jelölése	iTorque®
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm Maximális nyomaték 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tartozék

Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret 1	659940 1
Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 1	659941 1
Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret 0	659940 0
Bitbefogó	659932
Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 0	659941 0