

**HOLEX****Csigafúró HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116320 20
GTIN	4045197029638
Árucikk kategória	12C

**Leírás****Kivitel:**

Speciális felületkezelés, ennek következtében csökkent forgácslerakódási hajlam és **javított forgácselvezetés.**

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	140 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	238 mm
Morse-kúp MK méret	2
Szabvány	DIN 345
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	110 mm
Csúcsszög	118 fok
Szár	Morse kúp

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Spirálszög	20-30 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		