

**Telefonfogó, hajlított VDE szerint merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	713735 200
GTIN	4003773016090
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Krómozott fogó, műanyaggal bevont száruk, **merítéssel szigetelt**.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Pofahossz	73 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított pofákkal (kb. 40° – 45°)
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	krómozott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó