

Garant**Telefonfogó, egyenes VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 713310 200 |
| GTIN | 4045197501479 |
| Árucikk kategória | 71B |

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:**DIN ISO 5745****Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|---|
| Teljes hossz | 200 mm |
| Pofahossz | 73 mm |
| Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel |
| Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Szabvány | DIN ISO 5745 |
| Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |

| | |
|----------------|--------------------|
| Pofák kivitele | belül recézett |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |