



Nyomaték csavarhúzó készlet, Maximális nyomaték: 1000cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659938 1000
GTIN	3148516763853
Árucikk kategória	63V

Leírás

Kivitel:

Robusztus nyomaték-csavarhúzó, beállítható parallaxismentes mikrométerskálával. 1/4 col belső négyszöggel a markolat végén.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkészs.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tartalma:

9 bit, válogatott: 1-1 db: PZ 1-2-3; 6-szög 3-4-5 mm; lapos 4,5-6,5-8

Racsnis markolat: 659937 sz.

Bit tartó: 100 mm

Nyomaték csavarhúzó 659936 sz.: 1 db 1000 méret

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Maximális nyomaték	1000 cNm
Kalibrálás	O1

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Kioldás jelzése	akusztikus
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstechnika	mechanikus
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kijelzés	analóg
Szabvány	ISO 6789
Bit befogó	D 6,3
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm Maximális nyomaték 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó skálával Maximális nyomaték 1000 cNm	659936 1000
Markolat átkapcsolható racsnival	659937
Nyomaték-csavarhúzó skálával Maximális nyomaték 250 cNm	659936 250

