

**Telefonfogó, hajlított, polírozott, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	713550 160
GTIN	4003773015994
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lágy huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Feketére foszfátzott fogó, polírozott fej. Műanyaggal bevont markolat. Csavarodás tűrő, rugalmas precíziós hegyek.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Pofahossz	50 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°)
Szabvány	DIN ISO 5745
Pofa tulajdonságok	Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC).
Pofák kivitele	belül recézett
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett

Felület	feketére foszfátzott
Termék fajtája	Multifunkciós fogó