



Szerelőfogó, félkerek-hegyes, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	715425 200
GTIN	4003773028246
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Hosszú, keskeny pofákkal és különösen hosszú, keskeny szárakkal. Fogó feketített, fej polírozott, szárak műanyag bevonattal.

Félkerek-hegyes pofákkal, fogazott szorítófelületekkel.

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Pofahossz	34 mm
Pofaalak	félkerek-hegyes, egyenes
Szabvány	DIN ISO 5743
Pofák kivitele	Belül recézett
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott
Termék fajtája	Szorítófogó

