



Telefonfogó, egyenes VDE szerint merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 713335 200 |
| GTIN | 4003773016069 |
| Árucikk kategória | 73F |

Leírás

Kivitel:

Különösen hosszú, félkerek-hegyes pofák. Indukciósan edzett élek (kb. 61 HRC), alkalmas kemény és lág huzalokhoz. Belül recézett pofák.

Krómozott fogó, műanyaggal bevont szárok, **merítéssel szigetelt.**

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Teljes hossz | 200 mm |
| Pofahossz | 73 mm |
| Nyél | merítéssel szigetelt |
| Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes |
| Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Szabvány | DIN ISO 5745 |
| Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |
| Pofák kivitele | belül recézett |

| | |
|----------------|--------------------|
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |
| Termék fajtája | Multifunkciós fogó |