

## Villanszerelő szerszámkészlet, 36 darabos bőr táskával



### Rendelési adatok

Rendelés száma	680450
GTIN	2050001016492
Árucikk kategória	66H

### Leírás

#### Felhasználás:

Minden, a villanszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.

#### Tartalma:

**STABILA**® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

**STABILA**® könnyűfém vízmérték: 1 db 467030 sz. 400 méret

**PUK**® univerzális fűrés: 1 db 581220 sz.

**Wera** lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665014 sz. 2,5 méret

Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db 665800, 2 – 63 A

**Wera** Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 668600 sz. 1; 2 sz.

**KNIPEX**® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret

**KNIPEX**® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret

**KNIPEX**® telefonfogó, VDE-szigetelt, vágóélel: 1 db 713300 sz. 160 méret

**KNIPEX**® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret

**KNIPEX**® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret

**JOKARI**® kábelcsupaszító kés: 1 db 728010 sz. 8 – 28 méret

**RENNSTEIG** közetvész, lapos: 1 db 742500 sz. 250 méret

**RENNSTEIG** közetvész, hegyes: 1 db 742600 sz. 250 méret

**RENNSTEIG** villanszerelő közetvész, lapos: 1 db 743000 sz. 250 méret

**GARANT** lakatos kalapács Hickory nyélel: 1 db 750110 sz. 500 méret

Kötő kalapács nyélel: 1 db 751010 sz. 1 méret

**Milwaukee**® keményfém betonfúró készlet műanyag dobozban: 1 db 786081 sz. 5 méret (Ø 4 – 10 mm)

**PB Swiss Tools** négyszög át: 1 db 831700 sz. 110 méret  
**RUNPOTEC**® nylon behúzószál: 1 db 814862 sz. 10 méret  
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz.  
Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 50 méret  
Gumi gipszkeverő edény: 1 db 087680 sz. 125 méret  
Vízecset: 1 db 087005 sz. 20 méret  
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret  
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret  
**PARAT**® bőr táska: 1 db 691200 sz.

**Figyelem:**

**A szerszámot külön szállítjuk.**

## Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

## Tartozék

LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Villanszerelő táska	691200
Huzalcsupaszító fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	728750 160
Szigetelőszalag Szín BLACK	083654 BLACK
Gipszkeverő edény maximális Ø 125 mm	087680 125
Négyszögár műanyag nyéllel Pengehossz 110 mm	831700 110
Kőzetvésőhegyes Teljes hossz 250 mm	742600 250
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Festékkaparó, fa markolattal Szélesség 50 mm	087650 50
Kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	701700 160

Ipari körecset Ø 20 mm	087005 20
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm	665020 2,5
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	713300 160
Kőzetvésőlapos Teljes hossz 250 mm	742500 250
Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725300 160
Villanszerelő véső Teljes hossz 250 mm	743000 250
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyélleteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668600 2
Nylon behúzószál Szálhossz 10 m	814862 10
Keményfém betonfúró készlet Fúrók száma 8	786080 8
Könnyűfém vízmérték Hossz 400 mm	467030 400
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyélleteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663100 6,5
Univerzális fűrés „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat	581220
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyélleteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663100 4
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyélleteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663100 8
Vízpumpafogó Alligator®VDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705740 250
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyélleteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Illesztőcsavar-kulcs, át dugaszolhatóteljesen szigetelt	665800
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyélleteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Kábelcsupaszító kés kampós pengével Kábel Ø-höz 8-28 mm	728010 8-28
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 500 g	750110 500
Fix kábelkés	844300

Villanyszerelő szerszámkészlet, 36 darabostáska nélkül	680455
Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m	466005 2