

Standard szerszámkészlet, 18 darabos Textil szerszámmappában



Rendelési adatok

Rendelés száma	680200
GTIN	2050001016416
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Tartalmaz minden, a **házban és ház körül előforduló kisebb javításokhoz** szükséges minőségi szerszámot.

Tartalom:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

DICK univerzális laposreszelő nyéllel: 1 db 515000 sz. 200 méret

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581240 sz.

Lapos csavarhúzó: 1–1 db 660701 sz. 3,5; 5,5; 8 méret

Fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665050 sz. 3 méret

Csavarhúzó Phillips-hez: 1 db 668401 sz. 2 méret

KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701601 sz. 160 méret

Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706101 sz. 250 méret

KNIPEX® harapófogó: 1 db 706610 sz. 180 méret

KNIPEX® telefonfogó vágóélel: 1 db 713100 sz. 140 méret

Lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750125 sz. 300 méret

Munkaolló: 1 db 769100 sz. 180 méret

Svédcsavarkulcs: 1 db 814001 sz. 200 méret

Hengeres ár: 1 db 831600 sz. 80 méret

Tajim univerzális kés letörhető pengével: 1 db 845000 sz.

Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 40 méret

Szerszámmappa: 1 db 692257 sz. 1 méret

Figyelem:**A szállítás a szerszámmappában elhelyezett szerszámmal történik.****Műszaki leírás**

Tartalom (db)	18
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Svédcsavarkulcs Teljes hossz 200 mm	814001 200
Univerzális kés3 pengével, 18 mm	845000
Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 140 mm	713100 140
Lakatos kalapács Súly nyél nélkül 300 g	750125 300
Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Ergonomikus markolat	581240
Kombinált fogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	701600 160
Festékkaparó, fa markolattal Szélesség 40 mm	087650 40
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660701 8
Papír- és szövetvágó olló Teljes hossz 180 mm	769100 180
Univerzális lapos reszelő nyéllel, speciális vágattal Szár nélküli hossz 200 mm	515000 200
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 2	668401 2
Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	813960 200
Vízpumpafogó porszórt bevonattal Teljes hossz 250 mm	706101 250
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660701 3,5
Egypólusú fáziskereső Vágóél szélesség 3 mm	665050 3
Hengeres ár műanyag nyéllel Pengehossz 80 mm	831600 80
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660701 5,5

Erősített harapófogó Teljes hossz 180 mm	706610 180
Textil szerszámmappa csattal Típus 1	692257 1
Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m	466005 2