

Garant**Nyomaték-csavarhúzó készlet „TQ-Station“****Rendelési adatok**

Rendelés száma	659965
GTIN	4045197614469
Árucikk kategória	21B

Leírás**Kivitel:**

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal és **fixen beállított nyomatékkal**. 1/4 col bitbefogó mágnessel. Flexibilis, moduláris tartó robusztus lemez testtel, könnyű műanyag tárolóegységekkel. Mind a nyomaték csavarhúzók, mind az E 6,3 PrecisionBits könnyen kivehetőek. Praktikus tárolási lehetőség pl. váltólapkákhoz a 3 betölt tároló dobozban. Stabil állványként használható pl. munkapadon ill. gépen, vagy perforált falba akasztható.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés. Korlátozás nélküli kioldási nyomaték.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

0,6 – 1,5 méret = A megadott érték ± 15 %-a.

2,2 – 5,7 méret = A megadott érték ± 10 %-a.

Tartalom:

Nyomaték csavarhúzó 211750 sz.: 1-1 db 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7 méret

Bitek Torx®-hoz 674248 sz.: 1-1 db TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20 méret

Bitek Torx Plus®-hoz 674252 sz.: 1-1 db 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP méret

Tárolóhely: 1 db

Tárolódobozok (fiókok): 3 db

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Nyomaték csavarhúzókat egyes méretei a 211750 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Profil	Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Kioldás jelzése	tapintásos
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Nyomaték mérési pontossága	±15 %
Méréstechnika	mechanikus
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Visszajelzés	kioldó
Kioldási elv	mechanikus hosszú utas kioldás
Teljes hossz L	107 mm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Bit befogó	F 6,3
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 6IP

674252 6IP

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10	674248 TX10
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX7	674248 TX7
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,0 Nm	211750 3,0
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,5 Nm	211750 1,5
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,9 Nm	211750 0,9
„TQ-Station“ – Tárolóhely nyomaték-csavarhúzókhöz	659964
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX9	674248 TX9
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6	674248 TX6
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
3,8 Nm

211750 3,8

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték
5,7 Nm

211750 5,7