

Szerelő szerszámkészlet, 59 darabos tartó nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	680305
GTIN	2050001017697
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Magas minőségű szerszámokat tartalmaz **berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.**

Tartalom:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

Drótkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret

DICK műhelyreszelő készlet, 2-es vágat, felgöngyölhető tokban: 1 db 517200 sz. 200 méret (5 darabos)

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret

GARANT Villáskulcs készlet 6 – 34 mm, tartóval: 1 db 610610 sz. 12 méret (6x7 - 30x34 mm) 1 db 611500 sz. 12 mérettel

Hajlított hatszögméret készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 8 méret (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660910 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1 db 664800 sz. 6,5 méret

PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 3,5 méret

PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez: 1-1 db 668100 sz. 1; 2 méret

KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701500 sz. 180 méret

KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705500 sz. 250 méret

KNIPEX® harapófogó: 1 db 706610 sz. 210 méret

Univerzális rögzítő fogó: 1 db 708205 sz. 250 méret

KNIPEX® telefonfogó vágóélel: 1 db 713150 sz. 160 méret

Belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719805 sz. J2 méret

Külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719905 sz. A2 méret

KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db 724900 sz. 160 méret

RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret

RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)

Lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750110 sz. 300 méret

Műanyag kalapács: 1 db 754500 sz. 32 méret

Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret

Fix kábelkés: 1 db 844300 sz. 175 méret

Műanyag olajozók: 1 db 083532 sz. 125 méret

Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret

Jelölőtoll, kék: 1 db 085154 sz. B méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Szerszámkészlet

Tartozék

Telefonfogó, egyenes, polírozott Teljes hossz 160 mm 713150 160

Műanyag olajozó kifolyócsővel Úrtartalom 125 ml 083532 125

Négyszögár műanyag nyéllal Pengehossz 110 mm 831700 110

Csavarhúzó Phillips-hez erős „multicraft” nyéllal
Kereszthorony méret 2 668100 2

Fix kábelkés 844300

Erősített harapófogó Teljes hossz 210 mm 706610 210

Bordás vízpumpafogó, foszfátózott Teljes hossz 250 mm 704900 250

Csavarhúzó Phillips-hez erős „multicraft” nyéllal
Kereszthorony méret 1 668100 1

Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g 750110 300

Szigetelőszalag Szín BLACK 083654 BLACK

Seeger gyűrű fogó Típus A2 719905 A2

Kombinált fogó, polírozott Teljes hossz 180 mm 701500 180

665020 3,5

Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 3,5 mm

Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával Teljes hossz 250 mm

708205 250

Seeger gyűrű fogó Típus J2

719805 J2

Lapos csavarhúzó készlet „multicraft” erős nyéllal
Csavarhúzók száma 5

660910 5

Hajlított hatszögkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 8

626072 8

Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 6,5 mm

664800 6,5

Univerzális reszelőkészlet, 5 darabos, felgöngyölhető
tokban2-es vágat Szár nélküli hossz 200 mm

517200 200

Műanyag kalapács Cellidor betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm

754500 32

Kézi drótkefeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 3

575000 3

Laposvéső Teljes hossz 175 mm

740500 175

Kulcs készlet Kulcsok száma 12

610610 12

Lyukasztó készletműanyag tartóban Szerszámok száma 6

745600 6

Jelölőtoll Dura-Ink® 15 Szín B

085154 B

Oldalcsípőfogó, polírozott Teljes hossz 160 mm

724900 160

Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat

581220

Műanyag tartó Kulcsok száma 12

611500 12

Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m

466005 2