

Villanszerelő szerszámkészlet, 36 darabos táska nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	680455
GTIN	2050001017703
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Minden, a villanszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.

Tartalma:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

STABILA® könnyűfém vízmérték: 1 db 467030 sz. 400 méret

PUK® univerzális fűrés: 1 db 581220 sz.

Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665014 sz. 2,5 méret

Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db 665800, 2 – 63 A

Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 668600 sz. 1; 2 sz.

KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret

KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret

1 **Knipex** telefonfogó, VDE szerint szigetelt, vágóéllal: 1 db 713300 sz. 160 méret

KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret

KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret

JOKARI® kábelcsupaszító kés: 1 db 728010 sz. 8 – 28 méret

RENNSTEIG közetvész, lapos: 1 db 742500 sz. 250 méret

RENNSTEIG közetvész, hegyes: 1 db 742600 sz. 250 méret

RENNSTEIG villanszerelő közetvész, lapos: 1 db 743000 sz. 250 méret

GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750110 sz. 500 méret

Kötő kalapács nyéllal: 1 db 751010 sz. 1 méret

Milwaukee® keményfém betonfúró készlet műanyag dobozban: 1 db 786081 sz. 5 méret (Ø 4 – 10 mm)

PB Swiss Tools négyszög át: 1 db 831700 sz. 110 méret
RUNPOTEC® nylon behúzószál: 1 db 814862 sz. 10 méret
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz.
Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 50 méret
Gumi gipszkeverő edény: 1 db 087680 sz. 125 méret
Vízecset: 1 db 087005 sz. 20 méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Könnyűfém vízmérték Hossz 400 mm	467030 400
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 500 g	750110 500
Huzalcsupaszító fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	728750 160
Kőzetvésőhegyes Teljes hossz 250 mm	742600 250
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Villanszerelő véső Teljes hossz 250 mm	743000 250
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Festékkaparó, fa markolattal Szélesség 50 mm	087650 50
Gipszkeverő edény maximális Ø 125 mm	087680 125
Vízpumpafogó Alligator®VDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705740 250
	701700 160

Kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm

Szigetelőszalag Szín BLACK 083654 BLACK

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm 663100 4

Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm 725300 160

Univerzális fűrés „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat 581220

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm 663100 6,5

Fix kábelkés 844300

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm 663100 8

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm 663100 5,5

Négyszögár műanyag nyéllel Pengehossz 110 mm 831700 110

Ipari körecset Ø 20 mm 087005 20

Kőzetvésőlapos Teljes hossz 250 mm 742500 250

Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm 713300 160

Kábelcsupaszító kés kampós pengével Kábel Ø-höz 8-28 mm 728010 8-28

Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2 668600 2

Keményfém betonfúró készlet Fúrók száma 8 786080 8

Illesztőcsavar-kulcs, átdugaszolhatóteljesen szigetelt 665800

Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm 665020 2,5

Nylon behúzószál Szálhossz 10 m 814862 10

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm 663100 3,5

Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m 466005 2