

**Garant****Kúpos csapszegfurat fúró, bevonat nélkül, Ø DC: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116310 5
GTIN	4045197029355
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

Kúposan növekvő kerületű vágóélek forgáctörő hornyokkal. Speciális felületkezelés.

**Előny:**

Segítségével egy műveletben fúrhatók ki az 1:50 kúpos furatok ISO 2339 (DIN 1) és ISO 8736 (DIN 7978) szerinti kúpos csapszegekhez.

**Figyelem:**

Ø1,5; 2; 2,5 hengeres szárral külön ajánlatkérésre szállítható. Ø14;16;20;25 MK szárral külön ajánlatkérésre szállítható. A készre munkáláshoz használja a 161200 sz. szegecsfurat dörzsárakat.

**Műszaki leírás**

Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ford,
Névleges Ø D <sub>c</sub>	5 mm
Elővágó hossz L <sub>1</sub>	5 mm
Legnagyobb Ø D <sub>2</sub>	6,55 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	6,3 mm
Teljes hossz L	122 mm
L <sub>2</sub>	73 mm
Legkisebb Ø D <sub>1</sub>	4,9 mm
Szabvány	DIN 1898 A
Csúcsszög	118 fok

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Kúparány	1:50
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	24 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	P
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		