



Nyomatéksokszorozó fém kofferben, Maximális kimeneti kapacitás: 800Nm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659975 800
GTIN	4018754186785
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Mechanikus, kézzel működtetett nyomatéksokszorozó csavarok ellenőrzött meghúzásához. Sokszorozó és megtámasztás kiváló minőségű acélból. Túlterhelés elleni védelemmel a meghajtás megóvása érdekében. **Bemeneti meghajtás** belső négyszöggel olyan meghajtó szerszámokhoz, mint racsní, keresztmarkolat, nyomatékkulcs. Hasznos a nyomatékkulccsal történő működtetés, hogy ezáltal ellenőrizhető legyen a szerszámok maximális terhelhetősége és a csavar meghúzási nyomatéka. **Kimeneti meghajtás** külső négyszöggel dugókulcs-fejek csatlakoztatásához (elsősorban a nagy meghúzási nyomatékok miatt javasolt a gépi dugókulcsok alkalmazása).

A precíz bolygóműves hajtómű pontos nyomatékátvitelt garantál, $\pm 5\%$ tartós pontossággal. Szállítás fém kofferben.

Előny:

A nyomatéksokszorozók kis erőkaron nagy forgatónyomaték átvitelét teszik lehetővé.

Műszaki leírás

Maximális bemeneti kapacitás	229 Nm
Hajtómű áttétele	4:1
Megtámasztó eszköz (reakciólemezek)	1
Meghajtó négyszög	3/4 coll
Súly	2 kg

Maximális kimeneti kapacitás	800 Nm
Túlterhelés elleni védelem	igen
Visszacsapás gátló	nem
Nyomaték-áttétel / effektív erő-sokszorozás	1:3,5
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Javasolt nyomatékkulcs / meghúzási tartomány	250 Nm
Ø D	66 mm
Hossz L	215 mm
Magasság H	85 mm
Méréstechnika	mechanikus
Mérési pontosság	5 %
Sorozat	MULTIPOWER MP300
Termék fajtája	Nyomatékkulcs