

Szerelő szerszámkészlet, 107 darabos acéllemez szerszámosládával



Rendelési adatok

Rendelés száma	680350
GTIN	2050001016447
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Magas minőségű szerszámokat tartalmaz **berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.**

Tartalom:

Hegyeskörző: 1 db 457600 sz. 200 méret

Rajztű, kétoldalas: 1 db 458400 sz.

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

DICK műhelyreszelő készlet, 2-es vágat, felgöngyölhető tokban: 1 db 517200 sz. 200 méret (5 darabos)

Kulcsreszelő, válogatott, műanyag táskában: 1 db 518930 sz. (6 darabos)

Drótkefe, 3 soros: 1 db 575000 sz. 3 méret

Fémfűrész keret lappal: 1 db 580700 sz. 300 méret

GARANT mini keretes fűrész: 1 db 581195 sz.

GARANT Villáskulcs 6 – 34 mm tartóval: 1 db 610610 sz. 12 méret (6x7 – 30x34 mm) 1 db 611500 sz. 12 mérettel

GARANT kettős csillagkulcs 6 – 22 mm: 1 db 615610 sz. 8 méret (6x7 – 19x22 mm)

Hajlított hatszögműkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)

Hajlított kulcs Torx®-hoz: 1 db 624857 sz. 8 méret (TX6 – TX25)

Dugókulcs készlet 1/2 col: 1 db 637718 sz. 6 méret (16 darabos)

GARANT lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660036 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools lapos csavarhúzó, rövid: 1 db 664100 sz. 6,5 méret

PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1 db 664800 sz. 6,5 méret

PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 3,5 méret

GARANT csavarhúzó Phillips-hez: 1–1 db 667702 sz. 1; 2 méret
Kombinált fogó: 1 db 703000 sz. 180 méret
Vízpumpafogó: 1 db 706151 sz. 250 méret
KNIPEX® harapófogó: 1 db 706610 sz. 210 méret
Univerzális rögzítő fogó: 1 db 708205 sz. 250 méret
Telefonfogó vágóélel: 1 db 713200 sz. 160 méret
Belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719805 sz. J2 méret
Külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719905 sz. A2 méret
Oldalcsípőfogó: 1 db 725250 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG keresztvágó: 1 db 740600 sz. 150 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)
Lakatos kalapácsok 3K nyéllel: 1-1 db 750450 sz. 300; 500 méret
Műanyag kalapács: 1 db 754500 sz. 32 méret
Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766042 sz. 260 méret
Villanszerelő olló: 1 db 769005 sz. 130 méret
PB Swiss Tools négyszög át: 1 db 831700 sz. 110 méret
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz. 175 méret
Műanyag olajozó: 1 db 083532 sz. 125 méret
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
Jelölőtoll, kék: 1 db 085154 sz. B méret
Acéllemez szerszámoszláda: 1 db 693455 sz. 5/530 méret
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Univerzális reszelőkészlet, 5 darabos, felgöngyölhető tokban2-es vágat Szár nélküli hossz 200 mm	517200 200
	665020 3,5

Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 3,5 mm

Szigetelőszalag Szín BLACK	083654 BLACK
Hegyeskörző Hossz L 200 mm	457600 200
Lapos csavarhúzó készlet, 2K Haptoprene nyéllel Csavarhúzó száma 5	660031 5
Kulcsreszelő készlet, 6 darabosműanyag tasakban	518930
Kulcs készlet Kulcsok száma 12	610610 12
Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel Teljes hossz 260 mm	766042 260
Seeger gyűrű fogó Típus A2	719905 A2
Hajlított rajztű	458400
Jelölőtoll Dura-Ink® 15 Szín B	085154 B
Mini keretes fűrészErgonomikus markolat	581195
Laposvéső Teljes hossz 175 mm	740500 175
Fémfűrész keret 317bimetall fűrészlappal, 24 fog	580700
Fix kábelkés	844300
Keresztvéső Teljes hossz 150 mm	740600 150
Lakatos kalapács 3K nyéllel Súly nyél nélkül 500 g	750450 500
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667690 1
Hajlított kulcs készlet Torx®-hozfoszfátózott Csavarhúzó száma 11	624870 11
Lakatos kalapács 3K nyéllel Súly nyél nélkül 300 g	750450 300
Hajlított hatszögműkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9	626072 9
Kézi drótkéfeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 3	575000 3
Acéllemez szerszámoszláda „Extra” Típus 5/530	693455 5/530
Műanyag olajozó kifolyócsővel Űrtartalom 125 ml	083532 125
Seeger gyűrű fogó Típus J2	719805 J2
Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 6,5 mm	664800 6,5
	769005 130

Villanyszerelő olló, nikkelezetthuzalvágóval Teljes hossz
130 mm

Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 16 darabos Típus 6	637718 6
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 6,5 mm	664100 6,5
Vanádium kombinált fogó, matt fényű Teljes hossz 180 mm	703000 180
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Erősített harapófogó Teljes hossz 210 mm	706610 210
Műanyag kalapács Cellidor betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm	754500 32
Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával Teljes hossz 250 mm	708205 250
Telefonfogó, egyenes, matt fényű Teljes hossz 160 mm	713200 160
Lyukasztó készletműanyag tartóban Szerszámok száma 6	745600 6
Oldalsípőfogó, matt fényű Teljes hossz 160 mm	725250 160
Négyszögár műanyag nyéllel Pengehossz 110 mm	831700 110
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 2	667690 2
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 250 mm	706151 250
Szerelő szerszámkészlet, 107 darabostartó nélkül	680355
Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m	466005 2