



## Nyomaték csavarhúzó, Típus: 2,5



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 659950 2,5    |
| GTIN              | 4013288096432 |
| Árucikk kategória | 63F           |

### Leírás

#### Kivitel:

Bevált Kraftform nyél, 5 Nm felett pisztolymarkolat. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra **előre be van állítva.**

Egy lezáró gyűrű védi a markolatban található mechanikát az elállítódástól és a beavatkozástól. A csavarméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve.

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A **csavar ekkor már nem húzható meg erősebben.**

2 – 4 méret hatszög csavarokhoz.

TX6 – TX20 méret **Torx® profilos** csavarokhoz.

6IP – 20IP méret **Torx Plus® profilú** csavarokhoz.

#### Felhasználás:

Ideális váltólapkák felszereléséhez.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Pengehossz                 | 65 mm   |
| Nyomaték mérési pontossága | ±10 %   |
| Beállított nyomaték        | 200 cNm |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Beállított nyomaték           | 2 Nm                                    |
| Mérési eljárás                | Forgatónyomaték                         |
| Szabvány                      | DIN EN ISO 6789                         |
| Visszajelzés                  | kioldó                                  |
| Súly                          | 124 g                                   |
| Átkapcsolható leolvasás       | cNm                                     |
| Csatlakozó forma              | Fix                                     |
| Kioldási elv                  | mechanikus megcsúszó<br>tengelykapcsoló |
| A kioldási érték beállítása   | előbeállítva                            |
| A kioldási értékállíthatósága | nem állítható                           |
| Teljes hossz L                | 175 mm                                  |
| Meghúzási irány               | Jobbos meghúzás                         |
| Jegyzőkönyvezhető adatok      | nem                                     |
| Méréstechnika                 | mechanikus                              |
| Kioldás jelzése               | akusztikus                              |
| Kioldás jelzése               | tapintásos                              |
| Profil                        | 6-szög csavarhúzó                       |
| Gyártó jelölése               | 300 Hex                                 |
| Fixen beállított nyomaték     | igen                                    |
| Termék fajtája                | Nyomaték csavarhúzó                     |