



„Insider Pro Ratchet” racsnis nyél 1/4 col bitekkel mágnessel, Pengehossz: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	676665 100
GTIN	7610733245147
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

„multicraft” racsnis markolat üvegszál erősítésű műanyagból kihajtható bit tárral. Jobbos és balos forgás (utánfogási szög 15°) beépített középállással (rögzített racsnis). Befogó 1/4 col C 6,3 bitekhez, erős állandó mágnessel. 10 darab C 6,3 bittel.

Alkalmazható:

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

Tartalma:

1-1 darab:

hornyoshoz, 675300 sz. 5,5; 6 méret

Phillipshez, 675281 sz. 2/25 méret

Pozidrivhoz, 675285 sz. 2/25 méret

belső hatszöghöz, 675290 sz. 3; 4 mérethez

belső Torx®-hoz, 675295 sz. TX10; TX15; TX20; TX25 méret

Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Teljes hossz	228 mm
Utánfogási szög	15 fok
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	6-szög csavarhúzó furattal

Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	Insider Pro Ratchet
Bit befogó	D 6,3
Forgó sapka	nem
Bal-jobb forgásirány átkapcsolás	igen
racsni nyéllel	igen
teleszkópos szárral	nem
Inkl. bitek	igen
integrált Bit tár	igen
Termék fajtája	Bit szerszám

Tartozék

PrecisionBit Phillips-hez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675281 2/25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX10	675295 TX10
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX20	675295 TX20
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3 Hatszög 3 mm	675290 3
Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 6 mm	675300 6
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX15	675295 TX15
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col C 6,3 Hatszög 4 mm	675290 4
PrecisionBit Pozidrivhez, 1/4 col C 6,3 Kereszthorony méret / teljes hossz 2/25 mm	675285 2/25
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col C 6,3 Torx® profil TX25	675295 TX25
Lapos PrecisionBit, 1/4 col C 6,3 Vágóél szélesség 5,5 mm	675300 5,5