

Szerelő szerszámkészlet, 94 darabos szerelőtáskával



Rendelési adatok

Rendelés száma	680252
GTIN	2050001016478
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

A legfontosabb minőségi szerszámokkal szerelők számára; gyakorlati tapasztalatok alapján összeállítva.

Tartalom:

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

GARANT mérőszalag: 1 db 462210 sz. 2 méret

DICK H2 háromélű reszelő nyéllel: 1 db 511200 sz. 200 méret

DICK H2 félkerek reszelő nyéllel: 1 db 513200 sz. 200 méret

DICK H2 kerek reszelő nyéllel: 1 db 514200 sz. 200 méret

Kulcsreszelő, válogatott, műanyag táskában: 1 db 518930 sz. (6 darabos)

Reszelőkefe: 1 db 576000 sz. 115×40 méret

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret

Villáskulcs 6 – 22 mm, tartóval: 1 db 610960 sz. 8 méret (6×7 - 19×22 mm) 1 db 611500 sz. 8 mérettel

Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz: 1 db 624857 sz. 8 méret (TX6 – TX25)

Hajlított hatszögműkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)

Dugókulcs készlet 1/4": 1 db 630368 sz. (29 darabos)

Lapos csavarhúzó: 1 db 660711 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)

Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668401 sz. 1; 2 méret

KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701500 sz. 160 méret

Vízpumpafogó: 1 db 706151 sz. 250 méret

KNIPEX® telefonfogó vágóélel: 1 db 713150 sz. 160 méret

Csipesz, tűhegyes: 1 db 727520 sz. N méret

KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db 724900 sz. 160 méret

PB Swiss Tools laposvéső: 1 db 741000 sz. 150 méret

RENNSTEIG csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel: 1 db 747200 sz. 6 méret (2 - 8 mm)

PB Swiss Tools pontozó: 1 db 749200 sz. 90 méret

GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1-1 db 750110 sz. 100; 300 méret

Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766042 sz. 260 méret

PB Swiss Tools hengeres ár: 1 db 831600 sz. 80 méret

NOGA finomműszerész hántoló: 1 db 836400 sz. 120 méret

Műanyag olajozó: 1 db 083529 sz. 80 méret

Kombinált olló: 1 db 763100 sz. 140 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Szerszámkészlet
----------------	-----------------

Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 1	668401 1
Műszerész laposvágó, különleges minőség Teljes hossz 150 mm	741000 150
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 200 mm	513200 200
Kulcsreszelő készlet, 6 darabosműanyag tasakban	518930
Kisméretű műanyag olajozó Úrtartalom 80 ml	083529 80
Kombinált ollóegyenes Teljes hossz 140 mm	763100 140
Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal Teljes hossz 260 mm	766042 260
Csipesz, hegyes, 125 mm, AA alak Alapanyag N	727520 N
Hengeres ár műanyag nyéllal Pengehossz 80 mm	831600 80
Precíziós hántoló cserélhető pengévelSzerszámacél	836400
Hajlított kulcs készlet Torx®-hozfoszfátózott Csavarhúzó sz. száma 11	624870 11
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2 m	462210 2
	581220

Univerzális fűrészes „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat

Hajlított hatszögkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9	626072 9
Telefonfogó, egyenes, polírozott Teljes hossz 160 mm	713150 160
Háromszögreszelő Szár nélküli hossz 200 mm	511200 200
Műszerész pontozó Teljes hossz 90 mm	749200 90
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 2	668401 2
Csapzegkiütő készlet, műanyag tartóban, normál minőség Csapzegkiütők száma 6	747200 6
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 100 g	750110 100
Kerek reszelő Szár nélküli hossz 200 mm	514200 200
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Lapos csavarhúzó készlet erős nyéllal Csavarhúzóok száma 5	660711 5
Szerelőtáska, mindkét oldalon lehajtható, középső válaszfalal	691450
Oldalsípőfogó, polírozott Teljes hossz 160 mm	724900 160
Kombinált fogó, polírozott Teljes hossz 160 mm	701500 160
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 250 mm	706151 250
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Kulcs készlet Kulcsok száma 8	610960 8
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög29 darabos Típus 6	630368 6
Szerelő szerszámkészlet, 94 darabostáska nélkül	680255