

## Szerelő szerszámkészlet, 107 darabos X-ABS szerszámkofferrel



### Rendelési adatok

Rendelés száma	680352
GTIN	2050001016454
Árucikk kategória	66H

### Leírás

#### Felhasználás:

Magas minőségű szerszámokat tartalmaz **berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.**

#### Tartalom:

Hegyeskörző: 1 db 457600 sz. 200 méret

Rajztű, kétoldalas: 1 db 458400 sz.

**STABILA**® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

**DICK** műhelyreszelő készlet, 2-es vágat, felgöngyölhető tokban: 1 db 517200 sz. 200 méret (5 darabos)

Kulcsreszelő, válogatott, műanyag táskában: 1 db 518930 sz. (6 darabos)

Drótkefe, 3 soros: 1 db 575000 sz. 3 méret

Fémfűrész keret lappal: 1 db 580700 sz. 300 méret

**GARANT** mini keretes fűrész: 1 db 581195 sz.

**GARANT** Villáskulcs 6 – 34 mm tartóval: 1 db 610610 sz. 12 méret (6x7 – 30x34 mm) 1 db 611500 sz. 12 mérettel

**GARANT** kettős csillagkulcs 6 – 22 mm: 1 db 615610 sz. 8 méret (6x7 – 19x22 mm)

Hajlított hatszögműkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)

Hajlított kulcs Torx®-hoz: 1 db 624857 sz. 8 méret (TX6 – TX25)

Dugókulcs készlet 1/2 col: 1 db 637718 sz. 6 méret (16 darabos)

**GARANT** lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660036 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** lapos csavarhúzó, rövid: 1 db 664100 sz. 6,5 méret

**PB Swiss Tools** lapos hajlított kulcs: 1 db 664800 sz. 6,5 méret

**PB Swiss Tools** fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 3,5 méret  
**GARANT** csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 667702 sz. 1; 2 méret  
Kombinált fogó: 1 db 703000 sz. 180 méret  
Vízpumpafogó: 1 db 706151 sz. 250 méret  
**KNIPEX**® harapófogó: 1 db 706610 sz. 210 méret  
Univerzális rögzítő fogó: 1 db 708205 sz. 250 méret  
Telefonfogó vágóélel: 1 db 713200 sz. 160 méret  
Belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719805 sz. J2 méret  
Külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719905 sz. A2 méret  
Oldalsípőfogó: 1 db 725250 sz. 160 méret  
**RENNSTEIG** laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret  
**RENNSTEIG** keresztvágó: 1 db 740600 sz. 150 méret  
**RENNSTEIG** lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)  
Lakatos kalapácsok 3K nyéllel: 1-1 db 750450 sz. 300; 500 méret  
Műanyag kalapács: 1 db 754500 sz. 32 méret  
Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766042 sz. 260 méret  
Villanszerelő olló: 1 db 769005 sz. 130 méret  
Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret  
Fix kábelkés: 1 db 844300 sz. 175 méret  
Műanyag olajozó: 1 db 083532 sz. 125 méret  
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret  
Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret  
Jelölőtoll, kék: 1 db 085154 sz. B méret  
**PARAT**® X-ABS szerszámkoffer: 1 db 692671 sz.

**Figyelem:****A szerszámot külön szállítjuk.****Műszaki leírás**

A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081557 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

**Tartozék**

Kulcs készlet Kulcsok száma 12	610610 12
Seeger gyűrű fogó Típus J2	719805 J2

Erősített harapófogó Teljes hossz 210 mm	706610 210
Négyszögár műanyag nyéllal Pengehossz 110 mm	831700 110
Lyukasztó készletműanyag tartóban Szerszámok száma 6	745600 6
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 250 mm	706151 250
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllal Kereszthorony méret 2	667690 2
Laposvéső Teljes hossz 175 mm	740500 175
Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög16 darabos Típus 6	637718 6
Mini keretes fűrészErgonomikus markolat	581195
Lapos csavarhúzó készlet, 2K Haptoprene nyéllal Csavarhúzó száma 5	660031 5
Hegyeskörző Hossz L 200 mm	457600 200
Villanyszerelő olló, nikkelezetthuzalvágóval Teljes hossz 130 mm	769005 130
Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 6,5 mm	664800 6,5
Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal Teljes hossz 260 mm	766042 260
Univerzális reszelőkészlet, 5 darabos, felgöngyölhető tokban2-es vágat Szár nélküli hossz 200 mm	517200 200
Hajlított rajztű	458400
Kulcsreszelő készlet, 6 darabosműanyag tasakban	518930
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllal Kereszthorony méret 1	667690 1
Fémfűrész keret 317bimetall fűrészlappal, 24 fog	580700
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 3,5 mm	665020 3,5
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Telefonfogó, egyenes, matt fényű Teljes hossz 160 mm	713200 160
Hajlított kulcs készlet Torx®-hozfoszfátózott Csavarhúzó száma 11	624870 11
Szigetelőszalag Szín BLACK	083654 BLACK
Műanyag olajozó kifolyócsővel Úrtartalom 125 ml	083532 125

Vanádium kombinált fogó, matt fényű Teljes hossz 180 mm	703000 180
Fix kábelkés	844300
Hajlított hatszögkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 9	626072 9
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 6,5 mm	664100 6,5
Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával Teljes hossz 250 mm	708205 250
Seeger gyűrű fogó Típus A2	719905 A2
Műanyag kalapács Cellidor betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm	754500 32
Lakatos kalapács 3K nyéllel Súly nyél nélkül 300 g	750450 300
Kézi drótkefe Acélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 3	575000 3
Oldalsípőfogó, matt fényű Teljes hossz 160 mm	725250 160
Lakatos kalapács 3K nyéllel Súly nyél nélkül 500 g	750450 500
Jelölőtoll Dura-Ink® 15 Szín B	085154 B
Keresztvéső Teljes hossz 150 mm	740600 150
X-ABS szerszámkoffer, extra magas, aljrésszel, 2 szerszámbetéttel és TSA zárral Típus 1	692671 1
Szerelő szerszámkészlet, 107 darabostartó nélkül	680355
Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m	466005 2