

Villanszerelő szerszámkészlet, 82 darabos szerelőtáskával



Rendelési adatok

Rendelés száma	680502
GTIN	2050001016515
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Minden, a villanszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.

Tartalma:

Csigafúró készlet HSS, kazettában: 1 db 115000 sz. 1– 10 méret

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

Kicsapó eszköz festékporral: 1-1 db 467590 sz. 1 méret; 467595 sz. R méret

STABILA® könnyűfém vízmérték: 1 db 467030 sz. 400 méret

DICK laposreszelő, 1-es vágat, nyéllel: 1 db 510100 sz. 150 méret

DICK félkerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 513200 sz. 150 méret

DICK kerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 514200 sz. 150 méret

Drótkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz.

Dugókulcs készlet 1/4": 1 db 630168 sz. 6 méret (17 darabos)

Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 2,5 méret

BENNING fáziskereső „Analog”: 1 db 473105 sz. Analog méret

Hozzávaló tok: 1 db 473336 sz. B méret

Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db 665800, 2 – 63 A

Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 668600 sz. 1; 2 sz.

KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret

KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret
KNIPEX® telefonfogó vágóélel, VDE szerint szigetelt: 1 db 713300 sz. 160 méret
KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret
KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret
JOKARI® kábelcsupaszító kés: 1 db 728010 sz. 8 – 28 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, lapos: 1 db 742500 sz. 250 méret
RENNSTEIG kőzetvéső, hegyes: 1 db 742600 sz. 250 méret
RENNSTEIG villanszerelő kőzetvéső, lapos: 1 db 743000 sz. 250 méret
GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750110 sz. 500 méret
 Kőtörő kalapács nyéllal: 1 db 751055 sz. 1 méret
 Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766000 sz. 260 méret
 Telefonolló: 1 db 769005 sz. 130 méret
Milwaukee® keményfém kőzetfúró műanyag dobozban: 1 db 786081 sz. 5 méret (Ø 4 – 10 mm)
 Asztalosvéső, lapos: 1 db 794800 sz. 16 méret
RUNPOTEC® nylon behúzószál: 1 db 814862 sz. 10 méret
 Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret
 Fix kábelkés: 1 db 844300 sz.
 Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
 Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret
 Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 50 méret
 Gumi gipszkeverő edény: 1 db 087680 sz. 125 méret
 Vízecset: 1 db 087005 sz. 20 méret
 Szerelőtáska: 1 db 690200 sz.
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081557 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllal teljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663100 8
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 17 darabos Típus 6	630168 6

Négyszögár műanyag nyéllel Pengehossz 110 mm	831700 110
Szigetelőszalag Szín BLACK	083654 BLACK
Kézi drótkefeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 3	575000 3
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyélleteljesen szigetelt Pengezélesség b 6,5 mm	663100 6,5
Asztalosvéső fa nyéllel Vágóél szélesség 16 mm	794800 16
Festékkaparó, fa markolattal Szélesség 50 mm	087650 50
Nylon behúzószál Szálhossz 10 m	814862 10
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyélleteljesen szigetelt Pengezélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Vízpumpafogó Alligator®VDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705740 250
Kerek reszelő Szár nélküli hossz 150 mm	514200 150
Kábelcsupaszító kés kampós pengével Kábel Ø-höz 8-28 mm	728010 8-28
Festékpórcsapó zsinórhoz250 g Típus R	467595 R
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm	665020 2,5
Villanszerelő olló, nikkelezetthuzalvágóval Teljes hossz 130 mm	769005 130
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyélleteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668600 2
Gipszkeverő edény maximális Ø 125 mm	087680 125
Bőr szerelőtáska középső válaszfallal	690200
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyélleteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 150 mm	513200 150
Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat	581220
Huzalcsupaszító fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	728750 160
FeszültségvizsgálóDUSPOL® Készüléktípus ANALOG	473105 ANALOG
	713300 160

Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm

663100 4

Könnyűfém vízmérték Hossz 400 mm

467030 400

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm

663100 3,5

Csigafúró készlet HSS 114000 sz., kazettával Típus 1-10

115000 1-10

Kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm

701700 160

Kőzetvésőlapos Teljes hossz 250 mm

742500 250

Illesztőcsavar-kulcs, átdugaszolhatóteljesen szigetelt

665800

Fix kábelkés

844300

Kőzetvésőhegyes Teljes hossz 250 mm

742600 250

Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel Teljes hossz 260 mm

766000 260

Kicsapó eszköz 30 m Behúzási áttétel (x-szeres) 1

467590 1

Laposreszelő Szár nélküli hossz 150 mm

510100 150

Villanszerelő véső Teljes hossz 250 mm

743000 250

Ipari körecset Ø 20 mm

087005 20

Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 500 g

750110 500

Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm

725300 160

Duspol tok Típus B

473336 B

LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK

081437 BLACK

FáziskeresőDUSPOL® Készüléktípus ANALOG

473106 ANALOG

Villanszerelő szerszámkészlet, 82 darabostáska nélkül

680505

Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m

466005 2