

**HOLEX****Nyomaték-csavarhúzó skálával, Maximális nyomaték: 300cNm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	659945 300
GTIN	4045197514011
Árucikk kategória	62E

**Leírás****Kivitel:**

Kézre álló markolat a beállított forgatónyomatékok problémamentes átviteléhez. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála. A véletlen elállítódás elleni védelem érdekében reteszelés a nyél végén. A cserélhető penge a 1/4 col bitek befogásához tartozék.

**Funkció:**

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkés.

**Felhasználás:**

Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Figyelem:**

Valamennyi Wiha cserélhető penge (659940 – 659946 sz.) használható a 659945 sz. Horex nyomaték csavarozóval.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

**Műszaki leírás**

Maximális nyomaték	300 cNm
Kijelzés	analóg
Skálaosztás, 1 osztás =	10 cNm
Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Bit befogó	D 6,3

Nyomatéktartomány	60 - 300 cNm
Nyomatéktartomány	0,6 - 3 Nm
Teljes hossz L	153 mm
Súly	300 g
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Visszajelzés	kioldó
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Kalibrálás	O1
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

## Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték csavarhúzó skála nélkül 34 cNm  
Maximális nyomaték 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Tartozék

Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret  
1

659940 1

Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 1	659941 1
Torque cserélhető pengePhillips-hez Kereszthorony méret 0	659940 0
Cserélhető penge 1/4 col	659947
Torque cserélhető pengePozidriv Kereszthorony méret 0	659941 0