

Szerelő szerszámkészlet, 94 darabos táska nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	680255
GTIN	2050001016812
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

A legfontosabb minőségi szerszámokkal szerelők számára; gyakorlati tapasztalatok alapján összeállítva.

Tartalom:

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

GARANT mérőszalag: 1 db 462210 sz. 2 méret

DICK H2 háromélű reszelő nyéllel: 1 db 511200 sz. 200 méret

DICK H2 félkerek reszelő nyéllel: 1 db 513200 sz. 200 méret

DICK H2 kerek reszelő nyéllel: 1 db 514200 sz. 200 méret

Kulcsreszelő, válogatott, műanyag táskában: 1 db 518930 sz. (6 darabos)

Reszelőkefe: 1 db 576000 sz. 115×40 méret

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret

Villáskulcs 6 – 22 mm, tartóval: 1 db 610960 sz. 8 méret (6×7 - 19×22 mm) 1 db 611500 sz. 8 mérettel

Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz: 1 db 624857 sz. 8 méret (TX6 – TX25)

Hajlított hatszögkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)

Dugókulcs készlet 1/4": 1 db 630368 sz. (29 darabos)

Lapos csavarhúzó: 1 db 660711 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)

Csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668401 sz. 1; 2 méret

KNIPLEX® kombinált fogó: 1 db 701500 sz. 160 méret

Vízpumpafogó: 1 db 706151 sz. 250 méret

KNIPEX® telefonfogó vágóélel: 1 db 713150 sz. 160 méret
 Csipesz, tűhegyes: 1 db 727520 sz. N méret
KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db 724900 sz. 160 méret
PB Swiss Tools laposvéső: 1 db 741000 sz. 150 méret
RENNSTEIG csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel: 1 db 747200 sz. 6 méret (2 - 8 mm)
PB Swiss Tools pontozó: 1 db 749200 sz. 90 méret
GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1-1 db 750110 sz. 100; 300 méret
 Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766042 sz. 260 méret
PB Swiss Tools hengeres ár: 1 db 831600 sz. 80 méret
NOGA finomműszerész hántoló: 1 db 836400 sz. 120 méret
 Műanyag olajozó: 1 db 083529 sz. 80 méret
 Kombinált olló: 1 db 763100 sz. 140 méret
Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Szerszámkészlet

Tartozék

Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat	581220
Telefonfogó, egyenes, polírozott Teljes hossz 160 mm	713150 160
Kombinált fogó, polírozott Teljes hossz 160 mm	701500 160
Szerelőtáska, mindkét oldalon lehajtható, középső válaszfalal	691450
Kisméretű műanyag olajozó Úrtartalom 80 ml	083529 80
Reszelőkefe Keferész hossza L3× szélesség L1 115X40 mm	576000 115X40
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Kombinált ollóegyenes Teljes hossz 140 mm	763100 140
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 100 g	750110 100
Csipesz, hegyes, 125 mm, AA alak Alapanyag N	727520 N
Lapos csavarhúzó készlet erős nyéllal Csavarhúzók száma 5	660711 5
Kerek reszelő Szár nélküli hossz 200 mm	514200 200

Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Kulcsreszelő készlet, 6 darabosműanyag tasakban	518930
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 200 mm	513200 200
Hajlított kulcs készlet Torx®-hozfoszfátózott Csavarhúzó száma 11	624870 11
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög29 darabos Típus 6	630368 6
Precíziós hántoló cserélhető pengévelSzerszámacél	836400
Mérőszalag leolvasó ablakkal Szalaghossz 2 m	462210 2
Hajlított hatszögműanyag készletnikkelezett Kulcsok száma 9	626072 9
Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal Teljes hossz 260 mm	766042 260
Kulcs készlet Kulcsok száma 8	610960 8
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 2	668401 2
Műszerész pontozó Teljes hossz 90 mm	749200 90
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 1	668401 1
Műszerész laposvágó, különleges minőség Teljes hossz 150 mm	741000 150
Háromszögreszelő Szár nélküli hossz 200 mm	511200 200
Hengeres ár műanyag nyéllal Pengehossz 80 mm	831600 80
Vízpumpafogó műanyag bevonattal Teljes hossz 250 mm	706151 250
Oldalsípőfogó, polírozott Teljes hossz 160 mm	724900 160
Csapszegkiütő készlet, műanyag tartóban, normál minőség Csapszegkiütők száma 6	747200 6
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Műanyag tartó Kulcsok száma 8	611500 8
Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllal Teljes hossz 260 mm	766000 260