

Villanszerelő szerszámkészlet, 82 darabos táska nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	680505
GTIN	2050001017710
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Minden, a villanszereléshez szükséges, fontos minőségi szerszámot tartalmaz.

Tartalma:

Csigafúró készlet HSS, kazettában: 1 db 115000 sz. 1– 10 méret

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

Kicsapó eszköz festékporral: 1-1 db 467590 sz. 1 méret; 467595 sz. R méret

STABILA® könnyűfém vízmérték: 1 db 467030 sz. 400 méret

DICK laposreszelő, 1-es vágat, nyéllel: 1 db 510100 sz. 150 méret

DICK félkerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 513200 sz. 150 méret

DICK kerek reszelő, 2-es vágat, nyéllel: 1 db 514200 sz. 150 méret

Drótkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz.

Dugókulcs készlet 1/4": 1 db 630168 sz. 6 méret

(17 darabos)

Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 663100 sz. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 2,5 méret

BENNING fáziskereső „Analog”: 1 db 473105 sz. Analog méret

Hozzávaló tok: 1 db 473336 sz. B méret

Illesztőcsavar kulcs, EN 60900 szerint 1000 V-ig teljesen szigetelt: 1 db 665800, 2 – 63 A

Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1–1 db 668600 sz. 1; 2 sz.

KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret

KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret

KNIPEX® telefonfogó vágóélel, VDE szerint szigetelt: 1 db 713300 sz. 160 méret

KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret

KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret

JOKARI® kábelcsupaszító kés: 1 db 728010 sz. 8 – 28 méret

RENNSTEIG kőzetvéső, lapos: 1 db 742500 sz. 250 méret

RENNSTEIG kőzetvéső, hegyes: 1 db 742600 sz. 250 méret

RENNSTEIG villanszerelő kőzetvéső, lapos: 1 db 743000 sz. 250 méret

GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750110 sz. 500 méret

Kötőrő kalapács nyéllal: 1 db 751055 sz. 1 méret

Ideal lemezolló áttétellel: 1 db 766000 sz. 260 méret

Telefonolló: 1 db 769005 sz. 130 méret

Milwaukee® keményfém kőzetfúró műanyag dobozban: 1 db 786081 sz. 5 méret (Ø 4 – 10 mm)

Asztalosvéső, lapos: 1 db 794800 sz. 16 méret

RUNPOTEC® nylon behúzószál: 1 db 814862 sz. 10 méret

Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret

Fix kábelkés: 1 db 844300 sz.

Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret

Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK méret

Festékkaparó: 1 db 087650 sz. 50 méret

Gumi gipszkeverő edény: 1 db 087680 sz. 125 méret

Vízecset: 1 db 087005 sz. 20 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllel teljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Laposreszelő Szár nélküli hossz 150 mm	510100 150
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663100 6,5
Ideal lemezolló kétkomponensű nyéllel Teljes hossz 260 mm	766000 260
Kerek reszelő Szár nélküli hossz 150 mm	514200 150
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663100 8
Kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	701700 160
Asztalosvéső fa nyéllel Vágóél szélesség 16 mm	794800 16
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	713300 160
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Kicsapó eszköz 30 m Behúzási áttétel (x-szeres) 1	467590 1
Illesztőcsavar-kulcs, átdugaszolhatóteljesen szigetelt	665800
Oldalcsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725300 160
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög17 darabos Típus 6	630168 6
Kőzetvésőlapos Teljes hossz 250 mm	742500 250
Nylon behúzószál Szálhossz 10 m	814862 10
Festékkaparó, fa markolattal Szélesség 50 mm	087650 50
Gipszkeverő edény maximális Ø 125 mm	087680 125
Kőzetvésőhegyes Teljes hossz 250 mm	742600 250
Villanszerelő olló, nikkelezetthuzalvágóval Teljes hossz 130 mm	769005 130
Ipari köreccet Ø 20 mm	087005 20
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663100 4
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm	665020 2,5

Kábelcsupaszító kés kampós pengével Kábel Ø-höz 8-28 mm	728010 8-28
Fix kábelkés	844300
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 150 mm	513200 150
Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat	581220
Festékpórcsapó zsinórhoz250 g Típus R	467595 R
FeszültségvizsgálóDUSPOL® Készüléktípus ANALOG	473105 ANALOG
Vízpumpafogó Alligator®VDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705740 250
Huzalcsupaszító fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	728750 160
Csigafúró készlet HSS 114000 sz., kazettával Típus 1-10	115000 1-10
Szigetelőszalag Szín BLACK	083654 BLACK
Duspol tok Típus B	473336 B
Kézi drótkéfeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 3	575000 3
Villanszerelő véső Teljes hossz 250 mm	743000 250
Négyszögár műanyag nyéllel Pengehossz 110 mm	831700 110
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 500 g	750110 500
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668600 2
Könnyűfém vízmérték Hossz 400 mm	467030 400
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m	466005 2