

Szerszámkészlet, 29 darabos, VDE szerint szigetelt szerszámok szerszámmappában



Rendelési adatok

Rendelés száma	680540
GTIN	2050001017611
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

DIN EN 60900 / VDE 0682 szerint szigetelt szerszámokat tartalmaz. Sima műbőr szerszámmappa.

Tartalom:

Egyoldalvas villáskulcs: 1-1 db 613333 sz. 10; 13; 16; 17; 18; 19 méret

wiha dugókulcs nyéllal: 1-1db 622500 sz. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 méret

Lapos villanszerelő csavarhúzó: 1-1db 663301 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret

PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 2,5 méret

BENNING fáziskereső „Analog”: 1 db 473105 sz. ANALOG méret

Illesztőcsavar kulcs, teljesen szigetelt 1000 V-ig EN 60900 szerint: 1 db 665800 sz.

Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez: 1-1 db 668631 sz. 1; 2 méret

KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 180 méret

KNIPEX® telefonfogó vágóéllal: 1 db 713300 sz. 200 méret

KNIPEX® oldalcsípőfogó, VDE-szigetelt: 1 db 725300 sz. 160 méret

KNIPEX® huzalcsupaszító fogó, VDE-szigetelt: 1 db 728750 sz. 160 méret

KNIPEX® kábelvágó: 1 db 730350 sz. 165 méret

KNIPEX® kábelkés, fix: 1 db 844410 sz.

Figyelem:

A szállítás a szerszámmappában elhelyezett szerszámmal történik.

Műszaki leírás

Tartalom (db)	29
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663301 3,5
Dugókulcs nyélleteljesen szigetelt Kulcsnyílás 5,5 mm	622500 5,5
Dugókulcs nyélleteljesen szigetelt Kulcsnyílás 7 mm	622500 7
Dugókulcs nyélleteljesen szigetelt Kulcsnyílás 9 mm	622500 9
Illesztőcsavar-kulcs, átdugaszolhatóteljesen szigetelt	665800
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt Kulcsnyílás 18 mm	613330 18
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668631 2
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm	665020 2,5
Kábelollók 2K nyéllelVDE szerint szigetelt Teljes hossz 165 mm	730350 165
Kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 180 mm	701700 180
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt Kulcsnyílás 16 mm	613330 16
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	713300 200
Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663301 6,5
Egyoldalas villáskulcs teljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	613330 13
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668631 1
Fix kábelkésVDE szerint teljesen szigetelt	844410

Oldalsípőfogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	725300 160
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	613330 10
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 19 mm	613330 19
Dugókulcs nyélleteljesen szigetelt Kulcsnyílás 6 mm	622500 6
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663301 4
FeszültségvizsgálóDUSPOL® Készüléktípus ANALOG	473105 ANALOG
Huzalcsupaszító fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	728750 160
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 17 mm	613330 17
Dugókulcs nyélleteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	622500 10
Dugókulcs nyélleteljesen szigetelt Kulcsnyílás 8 mm	622500 8
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663301 5,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663301 2,5
Lapos villanyszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3 mm	663301 3
FáziskeresőDUSPOL® Készüléktípus ANALOG	473106 ANALOG
Szerszámmappa cipzárral és középső fallal	691538