

## Elektronikai szerszámkészlet, 118 darabos szerszámkofferrel



### Rendelési adatok

Rendelés száma	680400
GTIN	2050001016485
Árucikk kategória	66H

### Leírás

#### Tartalma:

**GARANT** tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

**Stahlwille**® csillag-villáskulcs: 1–1 db 613500 sz. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13 méret

Hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz: 1–1 db 626038 sz. 0,7; 0,9 méret

1–1 db 626037 sz. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 méret

1–1 db 626039 sz. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16 méret

**GARANT** dugókulcs készlet, 1/4 col: 1 db 630325 sz. SD méret (41 darabos)

**PB Swiss Tools** villanyszerelő lapos csavarhúzó: 1–1 db 663000 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret

**PB Swiss Tools** lapos csavarhúzó, rövid: 1–1db 664100 sz. 5,5; 8 méret

**PB Swiss Tools** lapos hajlított kulcs: 1–1 db 664800 sz. 4; 5,5 méret

**PB Swiss Tools** hajlított kulcs Phillipshez: 1–1 db 669400 sz. 1; 2 méret

**PB Swiss Tools** csavarhúzó Phillipshez: 1–1 db 668000 sz. 0; 1; 2; 1K; 2K méret

Keresőtükör: 1 db 081620 sz. 23 méret

**Wera** elektronika lapos csavarhúzó: 1–1 db 669900 sz. 2,5; 3; 4 méret

**Wera** elektronikai csavarhúzó Phillipshez: 1–1 db 669905 sz. 0; 1 méret

**Wera** Pozidriv elektronikai csavarhúzó: 1 db 669910 sz. 0 méret

**KNIPPEX**® Cobra® vízpumpafogó: 1 db 705800 sz. 125 méret

Nem-mágnesezhető csipesz, hegyes: 1 db 727520 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető csipesz, lépcsős / tompa: 1 db 727580 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető csipesz, 160 mm, hajlított / tompa: 1 db 727700 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető kihúzócsipesz, Micro-Packages-hez: 1 db 727840 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető csipesz, teljesen szigetelt, hegyes: 1 db 727920 sz. AM méret

Szerelő fogó: 1 db 727950 sz. 200 méret

**GARANT** elektronikai oldalcsípőfogó: 1 db 726210 sz. 125 méret

**GARANT** elektronikai hegyesfogó: 1 db 727170 sz. 140 méret

**GARANT** elektronikai lapos fogó: 1 db 727165 sz. 140 méret

**GARANT** vanádium oldalcsípőfogó: 1 db 723040 sz. 160 méret

**GARANT** automatikus huzalcsupaszító fogó: 1 db 728613 sz. 6 méret

Lakklehúzó csipesz: 1 db 728770 sz. 120 méret

Kábelvágó, kisméretű: 1 db 730100 sz. 160 méret

Csapszegkiütő hüvellyel: 1 db 748201 sz. 9 méret (0,9 - 5,9 mm)

Lakatos kalapács Hickory nyéllel: 1 db 750100 sz. 100 méret

**Tajim** univerzális kés letörhető pengével: 1 db 844900 sz.

Svédcsavarkulcs: 1 db 813961 sz. 150 méret

Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK

Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK

**PARAT**® szerszámkoffer: 1 db 692500 sz.

**Figyelem:**

**A szerszámot külön szállítjuk.**

## Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

## Tartozék

Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663000 5,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 4 mm	613500 4
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 8 mm	664100 8
Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663000 3,5
Huzalcsupaszító fogó Vezeték keresztmetszet 6 mm <sup>2</sup>	728613 6

Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2 mm	663000 2
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 1	668000 1
Sarok csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 2	669400 2
Keresztcsipesz, lekerekített / hajlított, 160 mm Alapanyag AM	727700 AM
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613500 11
Kisméretű kábelvágó Teljes hossz 160 mm	730100 160
Hajlított hatszögműanyagcsipesz Hatszög 3/32 coll	626039 3/32
Elektronikai lapos fogó Teljes hossz 140 mm	727165 140
Hajlított hatszögműanyagcsipesz Hatszög 4 mm	626037 4
Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 4 mm	664800 4
Hajlított hatszögműanyagcsipesz Hatszög 0,7 mm	626038 0,7
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Hajlított hatszögműanyagcsipesz Hatszög 1,3 mm	626037 1,3
Kihúzócsipesz Micropackages-hez 8 – 14 Pin Alapanyag AM	727840 AM
Hajlított hatszögműanyagcsipesz Hatszög 1/8 coll	626039 1/8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5 mm	613500 5
Hajlított hatszögműanyagcsipesz Hatszög 5 mm	626037 5
Csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel műanyag tokban Csapszegkiütők száma 9	748201 9
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613500 13
Alumínium szerszámkoffer aljrészsel és szerszámbeállításokkal	692000
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613500 10
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 41 darabos Típus SD	630325 SD
Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 2,5 mm	669900 2,5
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 2K	668000 2K
Csipesz, hegyes, 125 mm, AA alak Alapanyag AM	727520 AM

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613500 7
Elektronikai csavarhúzó Pozidriv-hozESD Kereszthorony méret 0	669910 0
Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak Teljes hossz 125 mm	726210 125
Szorító olló akasztós rögzítéssel Teljes hossz 200 mm	727950 200
Hajlított hatszögműanyagkulcsnikkel Hatszög 1,5 mm	626037 1,5
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 1K	668000 1K
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 0	668000 0
Elektronikai hegyesfogó Teljes hossz 140 mm	727170 140
Keresőtükör Tükör mérete 23 mm	081620 23
Csipesz, lépcsőzetes, lekerekített hegy, 2,5 mm széles, 120 mm, 2a alak Alapanyag AM	727580 AM
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezESD Kereszthorony méret 1	669905 1
Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663000 2,5
Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal Teljes hossz 150 mm	813961 150
Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	723040 160
Hajlított hatszögműanyagkulcsnikkel Hatszög 2,5 mm	626037 2,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663000 4
Hajlított hatszögműanyagkulcsnikkel Hatszög 3 mm	626037 3
Szigetelőszalag Szín BLACK	083654 BLACK
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613500 5,5
Műanyag tok hajlított hatszögműanyagkulcsokhoz Típus 8	626250 8
Lakatos kalapácsnyélvédő hüvellyel Súly nyél nélkül 100 g	750100 100
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 2	668000 2

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613500 8
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 3,2 mm	613500 3,2
Hajlított hatszögműnyílt Hatszög 2 mm	626037 2
Hajlított hatszögműnyílt Hatszög 3/16 coll	626039 3/16
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 5,5 mm	664100 5,5
Csipesz, AA alak, egyenes, szigetelt Alapanyag AM	727920 AM
Univerzális kés 3 pengével, 9 mm	844900
Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 4 mm	669900 4
Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 3 mm	669900 3
Hajlított hatszögműnyílt Hatszög 1/16 coll	626039 1/16
Hajlított hatszögműnyílt Hatszög 0,9 mm	626038 0,9
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 5,5 mm	664800 5,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez ESD Kereszthorony méret 0	669905 0
Lakklehúzó csipesz késekkel 0,6 mm Teljes hossz 120 mm	728770 120
Sarok csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 1	669400 1
Elektronikai szerszámkészlet, 118 darabos koffer nélkül	680405