



## Nyomaték csavarhúzó, Típus: 9IP



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659950 9IP
GTIN	4013288093400
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

Bevált Kraftform nyél, 5 Nm felett pisztolymarkolat. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra **előre be van állítva.**

Egy lezáró gyűrű védi a markolatban található mechanikát az elállítódástól és a beavatkozástól. A csavarméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve.

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A **csavar ekkor már nem húzható meg erősebben.**

2 – 4 méret hatszög csavarokhoz.

TX6 – TX20 méret **Torx® profilos** csavarokhoz.

6IP – 20IP méret **Torx Plus® profilú** csavarokhoz.

#### Felhasználás:

Ideális váltólapkák felszereléséhez.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Beállított nyomaték	1,4 Nm
Pengehossz	65 mm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %

Beállított nyomaték	140 cNm
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Csatlakozó forma	Fix
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Teljes hossz L	175 mm
Átkapcsolható leolvasás	cNm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Súly	117 g
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Profil	Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Gyártó jelölése	300 IP
Fixen beállított nyomaték	igen
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó