

Szerszámkészlet A / 95 darabos – alapkészlet



Rendelési adatok

Rendelés száma	680560
GTIN	2050001021847
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Szokásos készletek műhelykocsikban, munkapadokban, fiókos szekrényekben stb. való elhelyezéshez.

Tartalom:

Tajima mérőszalag: 1 db 462300 sz. 5 méret

DICK félkerek reszelő, 2-es vágat: 1 db 513200 sz. 200 méret

Keményfa reszelőnyél: 1 db 519400 sz. 120 méret

Kulcsreszelő készlet, fém dobozban: 1 db 518950 sz. (6 darabos)

Acélhuzal kézikéfe: 1 db 575000 sz. 4 méret

Stahlwille® villáskulcs készlet: 1 db 611000 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)

Stahlwille® kettős csillagkulcs készlet: 1 db 615500 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)

Hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz: 1 db 626072 sz. 8 méret (2 - 10mm)

Stahlwille® dugókulcs készlet 1/2 col, meghajtó eszközökkel: 1 db 637916 sz. 6 méret (28 darabos)

Wera lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660110 sz. 6 méret (3,5 - 10 mm)

Fáziskereső 150 – 250 V: 1 db 665014 sz. 2,5 méret

PB Swiss Tools lapos csavarhúzó rövid: 1 db 664100 sz. 6,5 méret

Wera rövid csavarhúzó Phillipshez: 1 db 668260 sz. 25 méret

Wera csavarhúzó készlet Phillips-hez: 1 db 667710 sz. 3 méret, (3 darabos)

KNIPEX® erősített kombinált fogó, krómozott: 1 db 700400 sz. 180 méret

KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705900 sz. 250 méret
KNIPEX® oldalcsípőfogó, krómozott: 1 db 724861 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120mm)
GARANT lakatos kalapács: 1 db 750110 sz. 500 méret
Wera műanyag kalapács uretán betétekkel: 1 db 754200 sz. 32 méret
PB Swiss Tools hengeres ár műanyag nyéllal: 1 db 831600 sz. 110 méret
RENNSTEIG háromszög homorú hántoló fa nyéllal: 1 db 836010 sz. 150 méret
RENNSTEIG lapos hántoló, fa nyéllal: 1 db 837020 sz. 200 méret
Tajima univerzális kés, 18 mm-penge: 1 db 845030 sz.
Műanyag olajozó sárgaréz csővel: 1 db 083529 sz. 80 méret
Teleszkópos mágneses felvevők: 1 db 081650 sz. (hossz 160 – 670 mm)
Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Műanyag kalapács poliuretán betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm	754200 32
Vízpumpafogó Cobra®, krómozott Teljes hossz 250 mm	705900 250
Csavarhúzó készlet Phillips-hez, Kraftform nyéllal Csavarhúzók száma 3	667710 3
Kulcs készlet Kulcsok száma 10	611000 10
Lapos hántoló Pengehossz 200 mm	837020 200
Erősített kombinált fogó, krómozott, markolattal Teljes hossz 180 mm	700400 180
Teleszkópos mágneses felvevők	081650
Hengeres ár műanyag nyéllal Pengehossz 110 mm	831600 110
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK

Kisméretű műanyag olajozó Úrtartalom 80 ml	083529 80
Lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel Csavarhúzók száma 6	660110 6
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 200 mm	513200 200
Lyukasztó készletműanyag tartóban Szerszámok száma 6	745600 6
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	724860 160
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm	665020 2,5
Univerzális kés, 2K markolattal1 pengével, 18 mm	845030
Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög28 darabos Típus 6	637916 6
Csavarhúzó Phillips-hez köracél pengével Kereszthorony méret 2S	668260 2S
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 6,5 mm	664100 6,5
Laposvéső Teljes hossz 175 mm	740500 175
Háromélű hántoló Pengehossz 150 mm	836010 150
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 500 g	750110 500
Hajlított hatszögmkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 8	626072 8
Kézi drótkefeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 4	575000 4
Kulcsreszelő készlet, 6 darabosfém dobozban	518950
Mérőszalagextra stabil Szalaghossz 5 m	462300 5
Kettős csillagkulcs készlet, hajlított Kulcsok száma 10	615500 10
Lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel Csavarhúzók száma 5	660110 5