

Elektronikai szerszámkészlet, 118 darabos koffer nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	680405
GTIN	2050001016805
Árucikk kategória	66H

Leírás

Tartalma:

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

Stahlwille® csillag-villáskulcs: 1–1 db 613500 sz. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13 méret

Hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz: 1–1 db 626038 sz. 0,7; 0,9 méret

1–1 db 626037 sz. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 méret

1-1 db 626039 sz. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16 méret

GARANT dugókulcs készlet, 1/4 col: 1 db 630325 sz. SD méret (41 darabos)

PB Swiss Tools villanszerelő lapos csavarhúzó: 1–1 db 663000 sz. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret

PB Swiss Tools lapos csavarhúzó, rövid: 1–1 db 664100 sz. 5,5; 8 méret

PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1–1 db 664800 sz. 4; 5,5 méret

PB Swiss Tools hajlított kulcs Phillipshez: 1–1 db 669400 sz. 1-es, 2-es méret

PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez: 1–1 db 668000 sz. 0; 1; 2; 1K; 2K méret

Keresőtükör: 1 db 081620 sz. 23 méret

Wera elektronika lapos csavarhúzó: 1–1 db 669900 sz. 2,5; 3; 4 méret

Wera elektronikai csavarhúzó Phillipshez: 1–1 db 669905 sz. 0; 1 méret

Wera Pozidriv elektronikai csavarhúzó: 1 db 669910 sz. 0 méret

KNIPEX® Cobra® vízpumpafogó: 1 db 705800 sz. 125 méret

Nem-mágnesezhető csipesz, hegyes: 1 db 727520 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető csipesz, lépcsős / tompa: 1 db 727580 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető csipesz, 160 mm, hajlított / tompa: 1 db 727700 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető kihúzócsipesz, Micro-Packages-hez: 1 db 727840 sz. AM méret

Nem-mágnesezhető csipesz, teljesen szigetelt, hegyes: 1 db 727920 sz. AM méret

Szerelő fogó: 1 db 727950 sz. 200 méret

GARANT elektronikai oldalcsípőfogó: 1 db 726210 sz. 125 méret

GARANT elektronikai hegyesfogó: 1 db 727170 sz. 140 méret

GARANT elektronikai lapos fogó: 1 db 727165 sz. 140 méret

GARANT vanádium oldalcsípőfogó: 1 db 723040 sz. 160 méret

GARANT automatikus huzalcsupaszító fogó: 1 db 728613 sz. 6 méret

Lakklehúzó csipesz: 1 db 728770 sz. 120 méret

Kábelvágó, kisméretű: 1 db 730100 sz. 160 méret

Csapszegkiütő hüvellyel: 1 db 748201 sz. 9 méret (0,9 - 5,9 mm)

Lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750100 sz. 100 méret

Tajim univerzális kés letörhető pengével: 1 db 844900 sz.

Svédcsavarkulcs: 1 db 813961 sz. 150 méret

Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK

Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Hajlított hatszögműanyagcsuklós csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Hatszög 1,5 mm	626037 1,5
Hajlított hatszögműanyagcsuklós csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Hatszög 3/16 coll	626039 3/16
Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663000 4
Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663000 5,5
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllal Kereszthorony méret 2K	668000 2K
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5,5 mm	613500 5,5

Műanyag tok hajlított hatszögműkulcsokhoz Típus 8	626250 8
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 8 mm	664100 8
Keresőtükör Tükör mérete 23 mm	081620 23
Huzalcsupasztító fogó Vezeték keresztmetszet 6 mm ²	728613 6
Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2 mm	663000 2
Szigetelőszalag Szín BLACK	083654 BLACK
Hajlított hatszögműkulcsnikkelezett Hatszög 5 mm	626037 5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 3,2 mm	613500 3,2
Lakatos kalapácsnyélvédő hüvellyel Súly nyél nélkül 100 g	750100 100
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllal Kereszthorony méret 1	668000 1
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 7 mm	613500 7
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 10 mm	613500 10
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 5 mm	613500 5
Hajlított hatszögműkulcsfoszfátózott Hatszög 0,9 mm	626038 0,9
Kihúzócsipesz Micropackages-hez 8 – 14 Pin Alapanyag AM	727840 AM
Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663000 2,5
Lapos csavarhúzó, rövid Pengeszélesség b 5,5 mm	664100 5,5
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezESD Kereszthorony méret 0	669905 0
Szorító olló akasztós rögzítéssel Teljes hossz 200 mm	727950 200
Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 4 mm	664800 4
Hajlított hatszögműkulcsnikkelezett Hatszög 4 mm	626037 4
Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	723040 160
Hajlított hatszögműkulcsnikkelezett Hatszög 3/32 coll	626039 3/32
Lapos elektronikai csavarhúzóKraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 2,5 mm	669900 2,5
Hajlított hatszögműkulcsnikkelezett Hatszög 1/16 coll	626039 1/16

Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 2	668000 2
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 8 mm	613500 8
Hajlított hatszögműanyagcsuklé Hatszög 2,5 mm	626037 2,5
Sarok csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 1	669400 1
Hajlított hatszögműanyagcsuklé Hatszög 1,3 mm	626037 1,3
Csipesz, AA alak, egyenes, szigetelt Alapanyag AM	727920 AM
Elektronikai lapos fogó Teljes hossz 140 mm	727165 140
Elektronikai csavarhúzó Pozidriv-hoz ESD Kereszthorony méret 0	669910 0
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Hajlított hatszögműanyagcsuklé Hatszög 3 mm	626037 3
Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 4 mm	669900 4
Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak Teljes hossz 125 mm	726210 125
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez ESD Kereszthorony méret 1	669905 1
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 4 mm	613500 4
Csapszegkiütő készlet vezetőhüvellyel műanyag tokban Csapszegkiütők száma 9	748201 9
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 1K	668000 1K
Lapos elektronikai csavarhúzó Kraftform mikro, ESD Pengeszélesség b 3 mm	669900 3
Kisméretű kábelvágó Teljes hossz 160 mm	730100 160
Svédcsavarkulcs vastag falú markolattal Teljes hossz 150 mm	813961 150
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 0	668000 0
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 11 mm	613500 11
	727580 AM

Csipesz, lépcsőzetes, lekerekített hegy, 2,5 mm széles, 120 mm, 2a alak Alapanyag AM

Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 13 mm	613500 13
Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 5,5 mm	664800 5,5
Hajlított hatszögműködtető Hatszög 0,7 mm	626038 0,7
Hajlított hatszögműködtető Hatszög 1/8 coll	626039 1/8
Lakklehúzó csipesz késekkel 0,6 mm Teljes hossz 120 mm	728770 120
Elektronikai hegyesfogó Teljes hossz 140 mm	727170 140
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 41 darabos Típus SD	630325 SD
Csipesz, hegyes, 125 mm, AA alak Alapanyag AM	727520 AM
Keresztcsipesz, lekerekített / hajlított, 160 mm Alapanyag AM	727700 AM
Hajlított hatszögműködtető Hatszög 2 mm	626037 2
Univerzális kés 3 pengével, 9 mm	844900
Sarok csavarhúzó Phillips-hez Kereszthorony méret 2	669400 2
Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663000 3,5
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 9 mm	613500 9
Csillag-villáskulcs Kulcsnyílás 6 mm	613500 6
Vízpumpafogó Cobra®, foszfátzott Teljes hossz 125 mm	705800 125