

Szerelő szerszámkészlet, 90 darabos GARANT szerszámkofferrel



Rendelési adatok

Rendelés száma	680275
GTIN	2050001016867
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Nagyon magas minőségű alapfelszerelést tartalmaz **berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.**

Tartalom:

WIHA műanyag mérce 2 m: 1 db 466200 sz. 2 méret

DICK nagy teljesítményű reszelő nyéllal: 1 db 515000 sz. 200 méret

GARANT mini keretes fűrész: 1 db 581195 sz.

GARANT csillag-villáskulcs készlet: 1 db 613610 sz. 9 méret (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools hajlított kulcs készlet Torx®-hoz: 1 db 624810 sz. 8 méret (TX6 - TX25)

GARANT hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű fejjel és tartó funkció műanyag tartóban: 1 db 627132 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)

GARANT dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db 630299 sz. 6 méret (39 darabos)

GARANT lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660036 sz. 6 méret (3,5 - 10 mm)

GARANT csavarhúzó Phillips-hez: 1-1db 667702 sz. 1; 2 méret

GARANT kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 180 méret

KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705800 sz. 250 méret

GARANT telefonfogó, hajlított: 1 db 713440 sz. 200 méret

KNIPEX® belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719790 sz. J2 méret

KNIPEX® külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719890 sz. A2 méret

GARANT oldalcsípőfogó: 1 db 724840 sz. 160 méret

PB Swiss Tools véső-lyukasztó készlet: 1 db 745100 sz. (6 darabos)

Lakatos kalapács 3K nyéllel: 1 db 750450 sz. 300 méret

Kombi lakatos- / kímélő kalapács: 1 db 754880 sz. 30 méret

GARANT szerszámkoffer: 1 db 692790 sz.

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

Termék fajtája	Szerszámkészlet
----------------	-----------------

Tartozék

Univerzális lapos reszelő nyéllel, speciális vágattal Szár nélküli hossz 200 mm	515000 200
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus A2	719890 A2
Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel Kereszthorony méret 1	667690 1
Lakatos kalapács 3K nyéllel Súly nyél nélkül 300 g	750450 300
Lapos csavarhúzó készlet, 2K Haptoprene nyéllel Csavarhúzó száma 6	660031 6
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 39 darabos Típus 6	630299 6
Hajlított hatszögműkulcs készlet, tartógolyóval Krómozott Kulcsok száma 9	627132 9
Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713440 200
Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott Teljes hossz 250 mm	705800 250
Kombinált kalapács Kalapácsfej Ø 30 mm	754880 30
Csillag-villáskulcs készlet Kulcsok száma 9	613610 9
Szerviz szerszámkoffer X-ABS-ből, tárolórekeszekkel	692790
Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J2	719790 J2
	700940 180

Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal
Teljes hossz 180 mm

Vágó- és lyukasztó készlet műanyag tartóbankkülönleges
minőség Szerszámok száma 6

745100 6

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel
Kereszthorony méret 2

667690 2

Csillag-villáskulcs készlet Kulcsok száma 9

613510 9

Hajlított kulcs készlet Torx®-hozkrómozott Csavarhúzók
száma 8

624810 8

Mini keretes fűrészErgonomikus markolat

581195

Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes
hossz 160 mm

724840 160

Szerelő szerszámkészlet, 90 darabosszerszámkoffer nélkül

680280