



## Nyomaték csavarhúzó, Típus: TX8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	659950 TX8
GTIN	4013288191328
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

Bevált Kraftform nyél, 5 Nm felett pisztolymarkolat. Az összes csavarhúzó az adott csavarmérethez megfelelő nyomatékra **előre be van állítva.**

Egy lezáró gyűrű védi a markolatban található mechanikát az elállítódástól és a beavatkozástól. A csavarméret és a nyomaték a markolat végén feltüntetve.

A beállított nyomaték elérésekor a csavarhúzó hallhatóan és érezhetően kiold. A **csavar ekkor már nem húzható meg erősebben.**

2 – 4 méret hatszög csavarokhoz.

TX6 – TX20 méret **Torx® profilos** csavarokhoz.

6IP – 20IP méret **Torx Plus® profilú** csavarokhoz.

#### Felhasználás:

Ideális váltólapkák felszereléséhez.

#### Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

### Műszaki leírás

Pengehossz	65 mm
Nyomaték mérési pontossága	±10 %
Beállított nyomaték	120 cNm

Beállított nyomaték	1,2 Nm
Súly	118 g
Teljes hossz L	175 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Átkapcsolható leolvasás	cNm
A kioldási értékállíthatósága	nem állítható
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	előbeállítva
Csatlakozó forma	Fix
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Méréstechnika	mechanikus
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Gyártó jelölése	300 TX
Fixen beállított nyomaték	igen
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó