

## Elektronikai oktató szerszámkészlet, 25 darabos szerszámos táskával



### Rendelési adatok

Rendelés száma	680440
GTIN	2050001017581
Árucikk kategória	66H

### Leírás

#### Felhasználás:

Magas minőségű alapfelszerelést tartalmaz villanszerelők oktatáshoz, a már meglévő szerszámfelszerelésre építve.

#### Tartalom:

**GARANT** tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

**STABILA**® fa mérce: 1 db 465960 sz. 2 méret

**DICK** félkerek reszelő: 1 db 513300 sz. 250 méret

Keményfa reszelőnyél: 1 db 519400 sz. 120 méret

**PUK**® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret

**Wera** lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1–1db 663100 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

**Wera** Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1-1 db 668600 sz. 1; 2 méret

**KNIPEX**® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret

**KNIPEX**® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret

**KNIPEX**® lapos fogó, VDE-szigetelt: 1 db 710300 sz. 160 méret

**KNIPEX**® kerekcsőrű fogó, VDE-szigetelt: 1 db 710700 sz. 160 méret

**KNIPEX**® telefonfogó, VDE-szigetelt: 1-1 db 713300 sz. 160; 200 méret

**GARANT** elektronikai oldalcsípőfogó: 1 db 726210 sz. 125 méret

**JOKARI**® automatikus huzalcsupaszító fogó: 1 db 728622 sz. 6 méret

**JOKARI**® kábelcsupaszító- és szigeteléseltávolító szerszám minden szokásos koaxiális kábelhez: 1 db 729806 sz. RG58/59 méret

**GARANT** lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750110 sz. 300 méret

Műanyag kalapács: 1 db 754200 sz. 32 méret

Kábelkés fa markolattal, összecukható: 1 db 844500 sz. 1 méret

**PARAT**® szerszám táskája: 1 db 690200 sz.

**Figyelem:**

**A szerszámot külön szállítjuk.**

## Műszaki leírás

Termék fajtája	Szerszámkészlet
----------------	-----------------

## Tartozék

Lapos fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	710300 160
Kerekcsőrű fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	710700 160
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllal teljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663100 8
Huzalcsupaszító fogó, kedvező árú kivitel Vezeték keresztmetszet 6 mm <sup>2</sup>	728622 6
Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak Teljes hossz 125 mm	726210 125
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllal teljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Kábelkés fa markolattal, összecukható Típus 1	844500 1
Fa mérce, fehér Hossz 2 m	465950 2
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllal teljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	668600 1
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	713300 160
Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat	581220

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663100 2,5
Vízpumpafogó Alligator®VDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705740 250
Kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	701700 160
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 250 mm	513300 250
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663100 4
Bőr szerelőtáska középső válaszfalal	690200
Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668600 2
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663100 6,5
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Műanyag kalapács poliuretán betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm	754200 32
Koax körccsupasztó Koaxiális kábelhez, típus RG58/59	729806 RG58/59
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	713300 200
Elektronikai oktató szerszámkészlet, 25 darabosszerszámtáska nélkül	680445