

Szerelő szerszámkészlet, 90 darabos szerszámkoffer nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	680280
GTIN	2050001017383
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Nagyon magas minőségű alapfelszerelést tartalmaz **berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.**

Tartalom:

WIHA műanyag mérce 2 m: 1 db 466200 sz. 2 méret

DICK nagy teljesítményű reszelő nyéllal: 1 db 515000 sz. 200 méret

GARANT mini keretes fűrész: 1 db 581195 sz.

GARANT csillag-villáskulcs készlet: 1 db 613610 sz. 9 méret (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools hajlított kulcs készlet Torx®-hoz: 1 db 624810 sz. 8 méret (TX6 - TX25)

GARANT hajlított hatszögkulcs készlet gömbvégű fejjel és tartó funkció műanyag tartóban: 1 db 627132 sz. 9 méret (1,5 - 10 mm)

GARANT dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db 630299 sz. 6 méret (39 darabos)

GARANT lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660036 sz. 6 méret (3,5 - 10 mm)

GARANT csavarhúzó Phillips-hez: 1-1db 667702 sz. 1; 2 méret

GARANT kombinált fogó: 1 db 700940 sz. 180 méret

KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705800 sz. 250 méret

GARANT telefonfogó, hajlított: 1 db 713440 sz. 200 méret

KNIPEX® belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719790 sz. J2 méret

KNIPEX® külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719890 sz. A2 méret

GARANT oldalcsípőfogó: 1 db 724840 sz. 160 méret

PB Swiss Tools véső-lyukasztó készlet: 1 db 745100 sz. (6 darabos)

Lakatos kalapács 3K nyéllal: 1 db 750450 sz. 300 méret

Kombi lakatos- / kímélő kalapács: 1 db 754880 sz. 30 méret

Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Szerszámkészlet

Tartozék

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel
Kereszthorony méret 1

667690 1

Kombinált fogó, krómozott, 2K vastag falú markolattal
Teljes hossz 180 mm

700940 180

Lapos csavarhúzó készlet, 2K Haptoprene nyéllel
Csavarhúzók száma 6

660031 6

Hajlított hatszögműkulcs készlet, tartógolyóval
Krómozott
Kulcsok száma 9

627132 9

Csillag-villáskulcs készlet
Kulcsok száma 9

613510 9

Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott
Teljes hossz 250 mm

705800 250

Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz
krómozott
Csavarhúzó
száma 8

624810 8

Kombinált kalapács
Kalapácsfej Ø 30 mm

754880 30

Vágó- és lyukasztó készlet műanyag tartóbank
különleges
minőség
Szerszámok száma 6

745100 6

Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel
Kereszthorony méret 2

667690 2

Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög
39 darabos
Típus 6

630299 6

Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal
Teljes
hossz 160 mm

724840 160

Lakatos kalapács 3K nyéllel
Súly nyél nélkül 300 g

750450 300

Mini keretes fűrész
Ergonomikus markolat

581195

Precíziós Seeger gyűrű fogó
Típus A2

719890 A2

Csillag-villáskulcs készlet
Kulcsok száma 9

613610 9

Precíziós Seeger gyűrű fogó Típus J2	719790 J2
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Univerzális lapos reszelő nyéllel, speciális vágattal Szár nélküli hossz 200 mm	515000 200
Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 200 mm	713440 200
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660030 4
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 6,5 mm	660030 6,5
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 5,5 mm	660030 5,5
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 3,5 mm	660030 3,5
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 10 mm	660030 10
Lapos csavarhúzó, 2K Haptoprene nyéllel Pengeszélesség b 8 mm	660030 8