

Szerszámkészlet V / 100 darabos – alapkészlet



Rendelési adatok

Rendelés száma	680570
GTIN	2050001021854
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Szokásos készletek műhelykocsikban, munkapadokban, fiókos szekrényekben stb. való elhelyezéshez.

Tartalom:

Tajima mérőszalag: 1 db 462300 sz. 5 méret

DICK félkerek műhelyreszelő 200 mm, vágat: 1 db 513200 sz. 200 méret

Keményfa reszelőnyél: 1 db 519400 sz. 120 méret

Kulcsreszelő készlet, fém dobozban: 1 db 518950 sz. (6 darabos)

Acélhuzal kézikéfe: 1 db 575000 sz. 4 méret

GARANT villáskulcs készlet: 1 db 610610 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)

GARANT kettős csillagkulcs készlet: 1 db 615610 sz. 10 méret (6×7 - 27×30 mm)

Hajlított kulcs készlet belső hatszöghöz: 1 db 626072 sz. 8 méret (2 - 10 mm)

Dugókulcs készlet 1/2 col, meghajtó eszközökkel: 1 db 638018 sz. 12 méret (33 darabos)

Hornyos csavarhúzó készlet: 1 db 660711 sz. 5. méret (3,5 - 8 mm)

Fáziskereső 150 – 250 V: 1 db 665014 sz. 2,5 méret

PB Swiss Tools lapos csavarhúzó rövid: 1 db 664100 sz. 6,5 méret

PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez, rövid: 1 db 668000 sz. 2K méret

Csavarhúzó készlet Phillips-hez: 1 db 668411 sz. 3 (1-3) méret

GARANT Erősített kombinált fogó, krómozott: 1 db 700340 sz. 180 méret

KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705700 sz. 250 méret

GARANT oldalcsípőfogó, krómozott: 1 db 724840 sz. 160 méret

RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret

RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120mm)

Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 500 méret

Wera műanyag kalapács uretán betétekkel: 1 db 754200 sz. 32 méret

PB Swiss Tools hengeres ár, 200 mm hosszú, műanyag nyéllel: 1 db 831600 sz. 110 méret

RENNSTEIG háromszög homorú hántoló fa nyéllel: 1 db 836010 sz. 150 méret

RENNSTEIG lapos hántoló, fa nyéllel: 1 db 837020 sz. 200 méret

Tajima univerzális kés, 18 mm-penge: 1 db 845030 sz. 2K méret

Műanyag olajozó sárgaréz csővel: 1 db 083529 sz. 80 méret

Teleszkópos mágneses felvevők: 1 db 081650 sz. (hossz 160 – 670 mm)

Zseblámpa, LED: 1 db 081437 sz. BLACK

Műszaki leírás

A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081557 LR3
A tartalmazott elemek száma	3
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Laposvéső Teljes hossz 175 mm	740500 175
Lapos hántoló Pengehossz 200 mm	837020 200
Háromélű hántoló Pengehossz 150 mm	836010 150
Kulcs készlet Kulcsok száma 10	610610 10
Hengeres ár műanyag nyéllel Pengehossz 110 mm	831600 110
Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 200 mm	513200 200
Lapos csavarhúzó készlet erős nyéllel Csavarhúzók száma 5	660711 5
Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal Teljes hossz 160 mm	724840 160
Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög33 darabos Típus 12	638018 12
Lapos csavarhúzó, rövid Pengezélesség b 6,5 mm	664100 6,5
Műanyag kalapács poliuretán betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm	754200 32

Hajlított hatszögkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 8	626072 8
Lakatos kalapács Súly nyél nélkül 500 g	750125 500
Csavarhúzó Phillips-hez műanyag nyéllel Kereszthorony méret 2K	668000 2K
Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 2,5 mm	665020 2,5
LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Mérőszalagextra stabil Szalaghossz 5 m	462300 5
Erősített kombinált fogó, krómozott, 2K-markolattal Teljes hossz 180 mm	700340 180
Csavarhúzó készlet Phillips-hez erős nyéllel Csavarhúzók száma 3	668411 3
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 100 mm	519400 100
Kulcsreszelő készlet, 6 darabosfém dobozban	518950
Teleszkópos mágneses felvevők	081650
Kézi drótkéfeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 4	575000 4
Univerzális kés, 2K markolattal1 pengével, 18 mm	845030
Kisméretű műanyag olajozó Úrtartalom 80 ml	083529 80
Lyukasztó készletműanyag tartóban Szerszámok száma 6	745600 6
Bordás vízpumpafogó, krómozott Teljes hossz 250 mm	705000 250
Kettős csillagkulcs készlet, hajlított Kulcsok száma 10	615500 10