

Szerelő szerszámkészlet, 59 darabos acéllemez szerszámosládával



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 680300 |
| GTIN | 2050001016423 |
| Árucikk kategória | 66H |

Leírás

Felhasználás:

Magas minőségű szerszámokat tartalmaz **berendezések, gépek, készülékek stb. karbantartásához és javításához.**

Tartalom:

STABILA® fa mérce: 1 db 466005 sz. 2 méret

Drótkefe: 1 db 575000 sz. 3 méret

DICK műhelyreszelő készlet, 2-es vágat, felgöngyölhető tokban: 1 db 517200 sz. 200 méret (5 darabos)

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret

GARANT Villáskulcs készlet 6 – 34 mm, tartóval: 1 db 610610 sz. 12 méret (6x7 - 30x34 mm) 1 db 611500 sz. 12 mérettel

Hajlított hatszögkulcs készlet műanyag tartóval: 1 db 626072 sz. 8 méret (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools lapos csavarhúzó készlet: 1 db 660910 sz. 5 méret (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools lapos hajlított kulcs: 1 db 664800 sz. 6,5 méret

PB Swiss Tools fáziskereső 250 V-ig: 1 db 665020 sz. 3,5 méret

PB Swiss Tools csavarhúzó Phillipshez: 1-1 db 668100 sz. 1; 2 méret

KNIPEX® kombinált fogó: 1 db 701500 sz. 180 méret

KNIPEX® vízpumpafogó: 1 db 705500 sz. 250 méret

KNIPEX® harapófogó: 1 db 706610 sz. 210 méret

Univerzális rögzítő fogó: 1 db 708205 sz. 250 méret

KNIPEX® telefonfogó vágóélel: 1 db 713150 sz. 160 méret
 Belső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719805 sz. J2 méret
 Külső Seeger gyűrű fogó, egyenes: 1 db 719905 sz. A2 méret
KNIPEX® oldalcsípő fogó: 1 db 724900 sz. 160 méret
RENNSTEIG laposvéső: 1 db 740500 sz. 175 méret
RENNSTEIG lyukasztó készlet és pontozó: 1 db 745600 sz. 6 méret (2 - 6 mm; 120 mm)
 Lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750110 sz. 300 méret
 Műanyag kalapács: 1 db 754500 sz. 32 méret
 Négyszög ár: 1 db 831700 sz. 110 méret
 Fix kábelkés: 1 db 844300 sz. 175 méret
 Műanyag olajozók: 1 db 083532 sz. 125 méret
 Szigetelőszalag, fekete: 1 db 083654 sz. BLACK méret
 Jelölőtoll, kék: 1 db 085154 sz. B méret
 Acéllemez szerszámoszláda: 1 db 693455 sz. 5/530 méret

Figyelem:

A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

| Termék fajtája | Szerszámkészlet |
|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Bordás vízpumpafogó, foszfátózott Teljes hossz 250 mm | 704900 250 |
| Négyszögár műanyag nyéllal Pengehossz 110 mm | 831700 110 |
| Lapos csavarhúzó készlet „multicraft” erős nyéllal Csavarhúzó száma 5 | 660910 5 |
| Univerzális reszelőkészlet, 5 darabos, felgöngyölhető tokban2-es vágat Szár nélküli hossz 200 mm | 517200 200 |
| Kézi drótkéfeAcélhuzal, sima, 0,35 mm Drótsorok száma 3 | 575000 3 |
| Seeger gyűrű fogó Típus J2 | 719805 J2 |
| Műanyag olajozó kifolyócsővel Űrtartalom 125 ml | 083532 125 |
| Lyukasztó készletműanyag tartóban Szerszámok száma 6 | 745600 6 |
| Oldalcsípőfogó, polírozott Teljes hossz 160 mm | 724900 160 |
| Univerzális rögzítő fogó, prizmás pofával Teljes hossz 250 mm | 708205 250 |

| | |
|---|--------------|
| Hajlított hatszögkulcs készletnikkelezett Kulcsok száma 8 | 626072 8 |
| Műanyag kalapács Cellidor betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm | 754500 32 |
| Fix kábelkés | 844300 |
| Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g | 750110 300 |
| Csavarhúzó Phillips-hez erős „multicraft” nyéllel Kereszthorony méret 1 | 668100 1 |
| Telefonfogó, egyenes, polírozott Teljes hossz 160 mm | 713150 160 |
| Kulcs készlet Kulcsok száma 12 | 610610 12 |
| Csavarhúzó Phillips-hez erős „multicraft” nyéllel Kereszthorony méret 2 | 668100 2 |
| Acéllemez szerszámoszláda „Extra” Típus 5/530 | 693455 5/530 |
| Erősített harapófogó Teljes hossz 210 mm | 706610 210 |
| Seeger gyűrű fogó Típus A2 | 719905 A2 |
| Fáziskereső, különleges minőségű Vágóél szélesség 3,5 mm | 665020 3,5 |
| Laposvéső Teljes hossz 175 mm | 740500 175 |
| Lapos hajlított kulcs Pengeszélesség b 6,5 mm | 664800 6,5 |
| Szigetelőszalag Szín BLACK | 083654 BLACK |
| Jelölőtoll Dura-Ink® 15 Szín B | 085154 B |
| Kombinált fogó, polírozott Teljes hossz 180 mm | 701500 180 |
| Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat | 581220 |
| Szerelő szerszámkészlet, 59 darabostartó nélkül | 680305 |
| Famérce, sárga 1 m Hossz 2 m | 466005 2 |