

Elektronikai oktató szerszámkészlet, 25 darabos szerszámtáska nélkül



Rendelési adatok

Rendelés száma	680445
GTIN	2050001017567
Árucikk kategória	66H

Leírás

Felhasználás:

Magas minőségű alapfelszerelést tartalmaz villanszerelők oktatáshoz, a már meglévő szerszámfelszerelésre építve.

Tartalom:

GARANT tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

STABILA® fa mérce: 1 db 465960 sz. 2 méret

DICK félkerek reszelő: 1 db 513300 sz. 250 méret

Keményfa reszelőnyél: 1 db 519400 sz. 120 méret

PUK® univerzális fűrész: 1 db 581220 sz. 150 méret

Wera lapos csavarhúzó, VDE szerint szigetelt: 1-1 db 663100 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret

Wera Csavarhúzó Phillips-hez, VDE szerint szigetelt: 1-1 db 668600 sz. 1; 2 méret

KNIPEX® kombinált fogó, VDE-szigetelt: 1 db 701700 sz. 160 méret

KNIPEX® vízpumpafogó, VDE-szigetelt: 1 db 705740 sz. 250 méret

KNIPEX® lapos fogó, VDE-szigetelt: 1 db 710300 sz. 160 méret

KNIPEX® kerekcsőrű fogó, VDE-szigetelt: 1 db 710700 sz. 160 méret

KNIPEX® telefonfogó, VDE-szigetelt: 1-1 db 713300 sz. 160; 200 méret

GARANT elektronikai oldalcsípőfogó: 1 db 726210 sz. 125 méret

JOKARI® automatikus huzalcsupaszító fogó: 1 db 728622 sz. 6 méret

JOKARI® kábelcsupaszító- és szigeteléseltávolító szerszám minden szokásos koaxiális kábelhez: 1 db 729806 sz. RG58/59 méret

GARANT lakatos kalapács Hickory nyéllal: 1 db 750110 sz. 300 méret

Műanyag kalapács: 1 db 754200 sz. 32 méret

Kábelkés fa markolattal, összecsuksukható: 1 db 844500 sz. 1 méret

Figyelem:
A szerszámot külön szállítjuk.

Műszaki leírás

Termék fajtája

Szerszámkészlet

Tartozék

Kábelkés fa markolattal, összecsuható Típus 1	844500 1
Lapos fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	710300 160
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663100 5,5
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 2,5 mm	663100 2,5
Vízpumpafogó Alligator®VDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705740 250
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 8 mm	663100 8
Kerekcsőrű fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm	710700 160
Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak Teljes hossz 125 mm	726210 125
Keményfa reszelőnyél Teljes hossz 120 mm	519400 120
Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663100 3,5
Koax körcsupaszító Koaxiális kábelhez, típus RG58/59	729806 RG58/59
Műanyag kalapács poliuretán betétekkel Kalapácsfej Ø 32 mm	754200 32
Fa mérce, fehér Hossz 2 m	465950 2
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
	668600 2

Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2

Univerzális fűrész „PUK” univerzális lappal (310)Fix markolat

581220

Villanszerelő csavarhúzó Phillipshez Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1

668600 1

Kombinált fogó, krómozottVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm

701700 160

Félkerek reszelő Szár nélküli hossz 250 mm

513300 250

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm

663100 4

Huzalcsupaszító fogó, kedvező árú kivitel Vezeték keresztmetszet 6 mm²

728622 6

Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 160 mm

713300 160

Lapos villanszerelő csavarhúzó Kraftform nyéllelteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm

663100 6,5

Telefonfogó, egyenesVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm

713300 200

Tolómérő Méréstartomány 150 mm

410100 150