



Pneumatikus hidraulikus szegecselő készülék TAURUS®, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	770512 1
GTIN	4007081560009
Árucikk kategória	74A

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 – 7 bar. Levehető túskefelfogó tartály.

Előny:

A **szorítópofás rendszer** nagyon hosszú élettartamot biztosít és garantálja a szegecsőtüske csúszásmentes megfogását. Csekély sűrített levegő fogyasztás a kettős használatnak köszönhetően: Beütéshez **és** a tuskemaradvány kiszívásához. Nagyon gyors munkaciklus.

Tartalom:

Szerelőkulcs, 12/14 és 14/17 méret. 1 palack hidraulikaolaj 100 ml és 1 olaj utántöltő edény. 17/18, 17/20, 17/22 szájnnyílás.

Műszaki leírás

Szegecsenkénti levegő-felhasználás	1 l
Súly	1,3 kg
Max. popszegecselés minden anyagban	3,2 mm
Maximális tüske Ø	2,5 mm
Emelési magasság	15 mm

Max. popszegecselés acélban / aluban	4 mm
Tömlőcsatlakozás	6 mm
Beütési erő 5 bar-nál	4200 N
tömlőcsatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Popszegecselő készülék