

**HOLEX****Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított, Típus: J0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719845 J0
GTIN	4045197493187
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketített fogó, műanyaggal bevont szárok.

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

Hasonló, mint a **DIN 5256**.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	135 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	8 - 13 mm
Hegy Ø	0,9 mm
Szabvány	hasonló, mint a DIN 5256
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	45°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem

Termék fajtája

Seeger gyűrű fogó