



Pneumatikus hidraulikus szegecselő készülék TAURUS®, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	770512 2
GTIN	4007081570008
Árucikk kategória	74A

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 – 7 bar. Levehető túskefelfogó tartály.

Előny:

A **szorítópofás rendszer** nagyon hosszú élettartamot biztosít és garantálja a szegecs túske csúszásmentes megfogását. Csekély sűrített levegő fogyasztás a kettős használatnak köszönhetően: Beütéshez **és** a tuskemaradvány kiszívásához. Nagyon gyors munkaciklus.

Tartalom:

Szerelőkulcs, 12/14 és 14/17 méret. 1 palack hidraulikaolaj 100 ml és 1 olaj utántöltő edény. 17/24, 17/27, 17/29, 17/32 szájnnyílás.

Műszaki leírás

Max. popszegecselés acélban / aluban	6 mm
Beütési erő 5 bar-nál	9000 N
Emelési magasság	18 mm
Maximális túske Ø	3,2 mm
Tömlőcsatlakozás	6 mm

Súly	1,6 kg
Max. popszegecseles minden anyagban	5 mm
Szegecsenkénti levegő-felhasználás	2,3 l
tömlőcsatlakozó	1/4 coll
Termék fajtája	Popszegecseles készülék