

HOLEX**Seeger gyűrű fogó, Típus: J4****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 719805 J4 |
| GTIN | 4045197492678 |
| Árucikk kategória | 72B |

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form C – egyenes pofák.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Alak | C |
| Belső Seeger gyűrű Ø-höz | 85 - 140 mm |
| Teljes hossz | 320 mm |
| Hegy Ø | 3,2 mm |
| Szabvány | DIN 5256 C |
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, egyenes |
| Pofaalak | egyenes |
| Nyel | Műanyag bevonattal |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | feketére foszfátzott |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Cserélhető hegy | nem |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |