

**HOLEX****Seeger gyűrű fogó, Típus: A11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719905 A11
GTIN	4045197493118
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat. **Form B – hajlított pofák, 90°**

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	135 mm
Hegy Ø	1,3 mm
Alak	B
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	10 - 25 mm
Szabvány	DIN 5254 B
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó