



Pneumatikus hidraulikus szegecselő készülék TAURUS®, Típus: 3



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 770512 3 |
| GTIN | 4007081580007 |
| Árucikk kategória | 74A |

Leírás

Kivitel:

Üzemi nyomás 5 – 7 bar. Levehető túskefelfogó tartály.

Előny:

A **szorítópofás rendszer** nagyon hosszú élettartamot biztosít és garantálja a szegecs túske csúszásmentes megfogását. Csekély sűrített levegő fogyasztás a kettős használatnak köszönhetően: Beütéshez **és** a tuskemaradvány kiszívásához. Nagyon gyors munkaciklus.

Tartalom:

Szerelőkulcs, 12/14 és 14/17 méret. 1 palack hidraulikaolaj 100 ml és 1 olaj utántöltő edény. 17/36, 17/40, 17/45 szájnnyílás.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Emelési magasság | 25 mm |
| Max. popszegecselés acélban / aluban | 6,4 mm |
| Tömlőcsatlakozás | 6 mm |
| Szegecsenkénti levegő-felhasználás | 4,8 l |
| Beütési erő 5 bar-nál | 14000 N |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Súly | 1,9 kg |
| Maximális tűske Ø | 4,5 mm |
| Max. popszegecslés minden anyagban | 6,4 mm |
| tömlőcsatlakozó | 1/4 coll |
| Termék fajtája | Popszegecslő készülék |