



## Precíziós Seeger gyűrű fogó határoló ütközővel, Típus: J1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	719792 J1
GTIN	4003773073864
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Beállítható határoló ütköző.

**Form C – egyenes pofák.**

**Form D – hajlított pofák, 90°**

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Szürkére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

**Beültetett precíziós hegyekkel.**

#### Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

#### Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

#### Szabvány:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

Seeger gyűrű fogók használata: Belső gyűrű, egyenes

Teljes hossz: 140 mm

Belső Seeger gyűrű Ø-höz: 12 - 25 mm

Hegy Ø: 1,25 mm

### Műszaki leírás

Hegy Ø	1,25 mm
Teljes hossz	140 mm

Belső Seeger gyűrű Ø-höz	12 - 25 mm
Alak	C
Szabvány	DIN 5256 C
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, egyenes
Pofaalak	egyenes
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Speciális acél
Hegy anyaga	Speciális acél
Felület	szürkére foszfátzott
határoló ütközővel	igen
Markolat reteszelő eszközzel	nem
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó